

100 Pack 4" Cable Ties - White Small Nylon/Plastic Zip Tie - Adjustable Electrical/Network Cable Wraps/-40 to +85C Temp/94V-2 Fire & UL Rated TAA

Product ID: CBMZT4N



Mit diesen kleinen Kabelbindern können Sie mehrere Kabel bequem bündeln und fixieren, führen und organisieren. 100 weiße Kabelbinder sind im Lieferumfang enthalten, sodass Sie genügend zur Hand haben.

Diese Kunststoff-Kabelbinder sind 101,6 mm lang und fixieren Kabelbündel mit einem Durchmesser von bis zu 22,9 mm. Sie sind schnell und einfach zu installieren oder zu entfernen, mit einstellbarer Spannung und einem einfachen einteiligen Design - perfekt für die Organisation von Netzwirkabeln, Stromkabeln oder anderen Kabeln an Ihrem Heim- oder Büroarbeitsplatz.

Diese Kabelbinder bestehen aus strapazierfähigem Nylon 66, sind robust und flexibel. Sie wurden rigoros getestet, um bis zu 8,2 kg Gewicht zu tragen, und haben Brandschutzklasse UL94 V-2, sind UL-zugelassen sowie CE- und Lloyd's Register-zertifiziert.

Für jede Anwendung bietet StarTech.com eine große Auswahl dieser Kabelbinder in verschiedenen Längen und Farben an:

100er Packung - schwarze Kabelbinder (101,6 mm) (CBMZT4B)

100er Packung - weiße Kabelbinder (101,6 mm) (CBMZT4N)

1000er Packung - schwarze Kabelbinder (101,6 mm) (CBMZT4BK)

1000er Packung - weiße Kabelbinder (101,6 mm) (CBMZT4NK)

100er Packung - schwarze Kabelbinder (152,4 mm) (CBMZT6B)

100er Packung - weiße Kabelbinder (152,4 mm) (CBMZT6N)

1000er Packung - schwarze Kabelbinder (152,4 mm) (CBMZT6BK)

1000er Packung - weiße Kabelbinder (152,4 mm) (CBMZT6NK)

100er Packung - schwarze Kabelbinder (203,2 mm) (CBMZT8B)

100er Packung - weiße Kabelbinder (203,2 mm) (CBMZT8N)

1000er Packung - schwarze Kabelbinder (203,2 mm) (CBMZT8BK)

1000er Packung - weiße Kabelbinder (203,2 mm) (CBMZT8NK)

100er Packung - schwarze Kabelbinder (254 mm) (CBMZT10B)

100er Packung - weiße Kabelbinder (254 mm) (CBMZT10N)

1000er Packung - schwarze Kabelbinder (254 mm) (CBMZT10BK)

1000er Packung - weiße Kabelbinder (254 mm) (CBMZT10NK)

Diese Kabelhüllen verfügen über eine lebenslange Garantie von StarTech.com sowie kostenlosen technischen Support rund um die Uhr an Werktagen. StarTech.com ist seit über 30 Jahren die erste Wahl für IT-Experten.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

Features

- **100ER PACKUNG KABELBINDER:** Halten Sie Kabel mit weißen 101,6-mm-Kabelbindern für Bündeldurchmesser bis 22 mm geordnet; werkzeuglose Montage
- **INDUSTRIAL STRENGTH:** Made of durable Nylon 66 material, these tough, flexible, adjustable cable ties are tested to support up to 18 lbs 8.2 kg of weight & are UL94 V-2 fire rated
- **REDUCE CLUTTER:** Easy to install, tighten and see, these small plastic electrical cable wraps are ideal for reorganizing your workstation at home or office; StarTech.com Lifetime warranty
- **RELIABLE SAFETY:** 94V-2 Flammability Rating | UL Approved | CE | Lloyd's Register Certified | RoHS | TAA Compliant
- **MULTI-LENGTH:** Available in 4" (254 mm) for 2.7" (68 mm) bundle | 6" (152.4 mm) for 1.4" (36 mm) bundle | 8" (203.2 mm) for 1.6" (40 mm) bundle | 10" (254 mm) for 2.7" (68 mm) bundle | Black or White

Physische Eigenschaften	Warranty	2 Years
	Farbe	White
	Gehäusetyp	Nylon 66
	Produktlänge	0.1 in [3 mm]
	Produktbreite	3.9 in [100 mm]

	Produktgröße	0.0 in [1 mm]
	Produktgewicht	0.0 oz [0.25 g]
Verpackungsinformationen	Package Length	4.5 in [1.2 cm]
	Package Width	3.9 in [100 mm]
	Package Height	0.4 in [10 mm]
	Versandgewicht (Verpackung)	1.2 oz [33.66 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	Kabelbinder

*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

