

100 Pack 4" Cable Ties - White Small Nylon/Plastic Zip Tie - Adjustable Electrical/Network Cable Wraps/-40 to +85C Temp/94V-2 Fire & UL Rated TAA

Product ID: CBMZT4N



Met deze kleine kabelbinders (tie wraps) kunt u meerdere kabels comfortabel bundelen en beveiligen en netjes aanleggen en organiseren. Set van 100 witte kabelbinders, zodat u er gegarandeerd voldoende bij de hand heeft.

Deze plasticen kabelbinders zijn 10,2 cm lang en geschikt voor kabelbundels met een diameter tot 2,2 cm. Ze bestaan uit n stuk en kunnen snel en eenvoudig worden genstalleerd of verwijderd, met instelbare spanning - perfect voor het organiseren en aanleggen van netwerkkabels, voedingskabels of andere kabels bij u thuis of op kantoor.

Deze kabelbinders zijn gemaakt van duurzaam nylon 66 en zijn sterk en flexibel. Ze zijn rigoureus getest, ondersteunen een gewicht van maximaal 8,2 kg, hebben een brandbestendigheid van UL94 V-2 en zijn UL goedgekeurd en CE & Lloyd's Register gecertificeerd.

Voor elke toepassing biedt StarTech.com diverse kabelbinders in verschillende lengtes en kleuren:

Set van 100 stuks - 101,6 mm zwarte kabelbinders (CBMZT4B)

Set van 100 stuks - 101,6 mm witte kabelbinders (CBMZT4N)

Set van 1000 stuks - 101,6 mm zwarte kabelbinders (CBMZT4BK)

Set van 1000 stuks - 101,6 mm witte kabelbinders (CBMZT4NK)

Set van 100 stuks - 152,4 mm zwarte kabelbinders (CBMZT6B)

Set van 100 stuks - 152,4 mm witte kabelbinders (CBMZT6N)

Set van 1000 stuks - 152,4 mm zwarte kabelbinders (CBMZT6BK)

Set van 1000 stuks - 152,4 mm witte kabelbinders (CBMZT6NK)

Set van 100 stuks - 203,2 mm zwarte kabelbinders (CBMZT8B)

Set van 100 stuks - 203,2 mm witte kabelbinders (CBMZT8N)

Set van 1000 stuks - 203,2 mm zwarte kabelbinders (CBMZT8BK)

Set van 1000 stuks - 203,2 mm witte kabelbinders (CBMZT8NK)

Set van 100 stuks - 254 mm zwarte kabelbinders (CBMZT10B)

Set van 100 stuks - 254 mm witte kabelbinders (CBMZT10N)

Set van 1000 stuks - 254 mm zwarte kabelbinders (CBMZT10BK)

Set van 1000 stuks - 254 mm witte kabelbinders (CBMZT10NK)

Deze kabelbinders hebben levenslange garantie en gratis 24/5 technische ondersteuning van StarTech.com, al meer dan 30 jaar de eerste keuze van IT-professionals.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

Features

- **SET VAN 100 KABELBINDERS:** Houd kabels georganiseerd met 10,2 cm witte kabelbinders voor een bundeldiameter tot 2,2 cm; gereedschapsloze installatie
- **INDUSTRIËLE STERKTE:** Deze sterke, flexibele en instelbare kabelbinders zijn gemaakt van duurzaam nylon 66, zijn getest ter ondersteuning van een gewicht van maximaal 8,2 kg en hebben een brandbestendigheid van UL94 V-2
- **VERMINDER KABELWARBOEL:** Deze kleine plastic elektrische kabelbinders zijn eenvoudig te installeren, strakker te trekken en te zien en ideaal voor het reorganiseren van uw werkstation thuis of op kantoor; levenslange garantie van StarTech.com
- **BETROUWBARE VEILIGHEID:** Ontvlambaarheid 94V-2 UL goedgekeurd CE Lloyd's Register gecertificeerd RoHS TAA-conform
- **MEERDERE LENGTES:** Verkrijgbaar in 10,2 cm voor 2,2 cm bundel 15,2 cm voor 3,6 cm bundel 20,3 cm voor 4 cm bundel 25,4 cm voor 6,8 cm bundel zwart of wit

Fysieke eigenschappen	Warranty	2 Years
	Kleur	White
	Type behuizing	Nylon 66
	Lengte product	0.1 in [3 mm]
	Breedte product	3.9 in [100 mm]
	Hoogte product	0.0 in [1 mm]

Gewicht product 0.0 oz [0.25 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	4.5 in [1.2 cm]
Package Width	3.9 in [100 mm]
Package Height	0.4 in [10 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.2 oz [33.66 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	Kabelbinders
-------------	--------------

**Product appearance and specifications are subject to change without notice.*

