

Bridas Ataduras de 15cm para Cables - Ancho 3mm, Diámetro del Haz 39mm, 18kg de Resistencia, Ataduras de Cremallera de Nylon Autobloqueantes, UL 94V-2, Paquete de 100 - Negro

ID del Producto: CBMZT6B



Estas bridas de cable medianas le permiten atar y asegurar convenientemente varios cables, para encaminarlos y organizarlos. 100 bridas de cable negras están incluidas, asegurando que tendrá suficientes a la mano.

Estas bridas plásticas para cables eléctricos tienen 15cm de longitud asegurando paquetes de cables de hasta 39 mm de diámetro. Son rápidas y fáciles de instalar o quitar, con tensión ajustable y un diseño básico de una sola pieza. Perfectas para organizar cables de red, cables de alimentación u otros cables en su casa o estación de trabajo de la oficina.

Fabricadas en Nylon 66 durable, estas bridas de cable son resistentes y flexibles. Han sido rigurosamente probadas para soportar hasta 18 kg de peso y están clasificadas UL94 V-2, aprobadas por UL y certificadas por CE y Lloyd's Register.

Para adaptarse a cualquier aplicación, StarTech.com ofrece una amplia selección de estas bridas para cables en diferentes longitudes y colores.

Paquete de 100 - Bridas de 10 cm - Color Negro (CBMZT4B)

Paquete de 100 - Bridas de 10 cm - Color Blanco (CBMZT4N)

Paquete de 1000 - Bridas de 10 cm - Color Negro (CBMZT4BK)

Paquete de 1000 - Bridas de 10 cm - Color Blanco (CBMZT4NK)

Paquete de 100 - Bridas de 15 cm - Color Negro (CBMZT6B)

Paquete de 100 - Bridas de 15 cm - Color Blanco (CBMZT6N)



Paquete de 1000 - Bridas de 15 cm - Color Negro (CBMZT6BK)

Paquete de 1000 - Bridas de 15 cm - Color Blanco (CBMZT6NK)

Paquete de 100 - Bridas de 20 cm - Color Negro (CBMZT8B)

Paquete de 100 - Bridas de 20 cm - Color Blanco (CBMZT8N)

Paquete de 1000 - Bridas de 20 cm - Color Negro (CBMZT8BK)

Paquete de 1000 - Bridas de 20 cm - Color Blanco (CBMZT8NK)

Paquete de 100 - Bridas de 25 cm - Color Negro (CBMZT10B)

Paquete de 100 - Bridas de 25 cm - Color Blanco (CBMZT10N)

Paquete de 1000 - Bridas de 25 cm - Color Negro (CBMZT10BK)

Paquete de 1000 - Bridas de 25 cm - Color Blanco (CBMZT10NK)

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad







## **Aplicaciones**

## Características

- PAQUETE DE 100 BRIDAS PARA CABLES: Mantenga los cables organizados con las bridas negras de 15 cm de diámetro para haces de 39 mm con punta curvada; Instalación sin herramientas; Número de expediente UL: E97527
- RESISTENCIA INDUSTRIAL: Fabricadas con material durable de nylon 66, estas bridas resistentes y flexibles ajustables han sido probadas para soportar hasta 18,1kg de peso y tienen clasificación de fuego UL94 V-2
- MULTILONGITUD: Disponible en 10cm para un diámetro de haz de 22mm | 20cm para un diámetro de haz de 55mm | 25cm para un diámetro de haz de 68mm | Negro o Blanco
- SEGURIDAD FIABLE: Clasificación de inflamabilidad 94V-2 | Aprobado por UL | CE | Certificado por Lloyd's Register | RoHS | Cumple con la TAA
- REDUZCA EL DESORDEN: Fáciles de instalar, apretar, estas envolturas de plástico medianas para



cables eléctricos son ideales para reorganizar su estación de trabajo en casa o en la oficina; garantía de 2 años de StarTech.com

Físicas		
	Política de Garantía	2 Years
	Color	Negro
	Tipo de Gabinete	Nylon 66
	Longitud del Producto	5.9 in [15.0 cm]
	Ancho del Producto	0.1 in [0.4 cm]
	Altura del Producto	0.1 in [0.1 cm]
	Peso del Producto	0.0 oz [0.7 g]
Información de la Caja		
-	Cantidad de Paquetes	100
	Longitud de la Caja	4.9 in [12.5 cm]

10.2 in [26.0 cm]

Altura de la Caja 0.4 in [1.0 cm]

Peso (de la Caja) del 2.6 oz [73.9 g]

Envío

Ancho de la Caja

Contenido de la Caja

Características

Incluido en la Caja 100 - Sujetacables

Información Acerca de la Garantía

> 2 Años Warranty

 $<sup>^{</sup>st}$  La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.