

Fascette fermacavo riutilizzabili da 15 cm - 3 mm di larghezza, 55mm di diametro del fascio e resistenza alla trazione 18 kg, fascette in nylon autobloccanti, Omologati 94V-2/UL, 100 pezzi - nero

ID prodotto: CBMZT6B



Queste fascette di cablaggio medio consentono di legare e fissare comodamente più cavi, di instradarli e organizzarli. Sono incluse 100 fascette di cablaggio di colore nero, per averne in abbondanza a portata di mano.

Queste fascette serracavo in plastica per cavi elettrici hanno una lunghezza di 15 cm e fissano fasci di cavi fino a 39 mm di diametro. Sono facili e veloci da installare o rimuovere, con tensione regolabile e un design di base in un unico pezzo - perfetto per organizzare cavi di rete, cavi di alimentazione o altri cavi nella vostra postazione di lavoro a casa o in ufficio.

Costruite in resistente materiale Nylon 66, queste fascette sono resistenti e flessibili. Sono state rigorosamente testate per sostenere fino a 18 kg di peso e sono omologate UL94 V-2, approvate UL e certificate CE e Lloyd's Register.

Per soddisfare qualsiasi applicazione, StarTech.com offre un'ampia selezione di queste fascette di cablaggio in diverse lunghezze e colori: <br /><br />Confezione da 100 - 10 cm Fascette nere (CBMZT4B)<br /><br />Confezione da 100 - 10 cm Fascette bianche (CBMZT4N)<br /><br />Confezione da 1000 pezzi - 10 cm Fascette nere (CBMZT4BK)<br /><br />Confezione da 1000 pezzi - 10 cm Fascette bianche (CBMZT4NK)<br /><br />Confezione da 100 - 15 cm Fascette nere (CBMZT6B)<br /><br />Confezione da 100 - 15 cm Fascette bianche (CBMZT6N)<br /><br />Confezione da 1000 pezzi - 15 cm Fascette nere (CBMZT6BK)<br /><br />Confezione da 1000 pezzi - 15 cm Fascette bianche (CBMZT6NK)<br /><br />Confezione da 100 - 20 cm Fascette nere (CBMZT8B)<br /><br />Confezione da 100 - 20 cm Fascette bianche (CBMZT8N)<br /><br />Confezione da 1000 pezzi - 20 cm Fascette nere (CBMZT8BK)<br /><br />Confezione da 1000 pezzi - 20 cm Fascette bianche (CBMZT8NK)<br /><br />Confezione da 100 - 25 cm Fascette nere (CBMZT10B)<br /><br />Confezione da 100 - 25 cm Fascette bianche (CBMZT10N)<br /><br />Confezione da 1000 pezzi - 25 cm Fascette nere (CBMZT10BK)<br /><br />Confezione da 1000 pezzi - 25 cm Fascette bianche (CBMZT10NK)

Questi avvolgicavo sono coperti da una garanzia StarTech.com di 2 anni e da un'assistenza tecnica 24/5 gratuita. StarTech.com è la scelta dei professionisti IT da oltre 30 anni.

## Certificazioni, report e compatibilità

## Applicazioni

## Caratteristiche

- **CONFEZIONE DI FASCETTE DI CABLAGGIO DA 100:** Mantieni i cavi organizzati con fascette di plastica da 15 cm con punta curva; Fascette serracavo nero per fasci di cavi da 39 mm di diametro; installazione senza attrezzi; Certificazione UL: E97527
- **RESISTENZA INDUSTRIALE:** Realizzate in Nylon 66 resistente queste fascette di cablaggio flessibili e regolabili sono testate per sostenere fino a 18 kg kg di peso - Classificazione di infiammabilità UL94 V-2
- **MULTI LUNGHEZZA:** Disponibile nelle seguenti lunghezze: 10 cm per fascio da 22 mm di diametro | 15 cm per fascio da 39 mm di diametro | 20 cm per fascio da 55 mm di diametro | 25 cm per fascio da 68 mm di diametro | Nero o Bianco
- **SICUREZZA E AFFIDABILITÀ:** Classificazione di infiammabilità 94V-2| Certificato UL | Approvato CE |Certificazione DNV-GL | RoHS | Conforme TAA
- **DISORDINE RIDOTTO:** facili da installare e da stringere, questi medio serracavo in plastica sono ideali per riorganizzare la tua postazione di lavoro a casa o in ufficio; garanzia StarTech.com di 2 anni

---

### Prominence

Norme di garanzia	2 Years
Description CDW 75 - 1st Line	StarTech.com 6" Cable Ties - 1-3/8" Dia/40lb Tensile Strength/Nylon, 100PK

---

### Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Nylon 66
Lunghezza prodotto	0.2 in [4 mm]
Larghezza prodotto	5.9 in [15 cm]

Altezza prodotto 0.0 in [1 mm]

Peso prodotto 0.0 oz [0.7 g]

---

Informazioni  
confezione

Package Length 4.9 in [12.5 cm]

Package Width 10.2 in [26 cm]

Package Height 0.4 in [10 mm]

Peso spedizione  
(confezione) 2.6 oz [73.9 g]

---

Contenuto  
della  
confezione

Incluso nella  
confezione Fascette per cavi

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

