

1000 Pack 6" Cable Ties - Black Medium Nylon/Plastic Zip Tie - Adjustable Electrical/Network Cable Wraps/-40 to +85C Temp/94V-2 Fire & UL Rated TAA

Product ID: CBMZT6BK



Mit diesen mittelgroßen Kabelbindern können Sie mehrere Kabel bequem bündeln und fixieren, führen und organisieren. 1000 schwarze Kabelbinder sind im Lieferumfang enthalten, sodass Sie genügend zur Hand haben.

Diese Kunststoff-Kabelbinder sind 152,4 mm lang und fixieren Kabelbündel mit einem Durchmesser von bis zu 35,6 mm. Sie sind schnell und einfach zu installieren oder zu entfernen, mit einstellbarer Spannung und einem einfachen einteiligen Design - perfekt für die Organisation von Netzkabeln, Stromkabeln oder anderen Kabeln an Ihrem Heim- oder Büroarbeitsplatz.

Diese Kabelbinder bestehen aus strapazierfähigem Nylon 66, sind robust und flexibel. Sie wurden rigoros getestet, um bis zu 18,1 kg Gewicht zu tragen, und haben Brandschutzklasse UL94 V-2, sind UL-zugelassen sowie CE- und Lloyd's Register-zertifiziert.

Für jede Anwendung bietet StarTech.com eine große Auswahl dieser Kabelbinder in verschiedenen Längen und Farben an:

100er Packung - schwarze Kabelbinder (101,6 mm) (CBMZT4B)

100er Packung - weiße Kabelbinder (101,6 mm) (CBMZT4N)

1000er Packung - schwarze Kabelbinder (101,6 mm) (CBMZT4BK)

1000er Packung - weiße Kabelbinder (101,6 mm) (CBMZT4NK)

100er Packung - schwarze Kabelbinder (152,4 mm) (CBMZT6B)

100er Packung - weiße Kabelbinder (152,4 mm) (CBMZT6N)

1000er Packung - schwarze Kabelbinder (152,4 mm) (CBMZT6BK)

1000er Packung - weiße Kabelbinder (152,4 mm) (CBMZT6NK)

100er Packung - schwarze Kabelbinder (203,2 mm) (CBMZT8B)

100er Packung - weiße Kabelbinder (203,2 mm) (CBMZT8N)

1000er Packung - schwarze Kabelbinder (203,2 mm) (CBMZT8BK)

1000er Packung - weiße Kabelbinder (203,2 mm) (CBMZT8NK)

100er Packung - schwarze Kabelbinder (254 mm) (CBMZT10B)

100er Packung - weiße Kabelbinder (254 mm) (CBMZT10N)

1000er Packung - schwarze Kabelbinder (254 mm) (CBMZT10BK)

1000er Packung - weiße Kabelbinder (254 mm) (CBMZT10NK)

Diese Kabelhüllen verfügen über eine lebenslange Garantie von StarTech.com sowie kostenlosen technischen Support rund um die Uhr an Werktagen. StarTech.com ist seit über 30 Jahren die erste Wahl für IT-Experten.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

Features

- **100ER PACKUNG KABELBINDER:** Halten Sie Kabel mit schwarzen 152,4-mm-Kabelbindern für Bündeldurchmesser bis 36 mm geordnet; werkzeuglose Montage
- **FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNG GEEIGNET:** Diese robusten, flexiblen, verstellbaren Kabelbinder aus strapazierfähigem Nylon 66 wurden getestet, um ein Gewicht von bis zu 18,1 kg zu tragen und sind feuerbeständig nach UL94 V-2.
- **WENIGER KABELGEWIRR:** Diese kleinen Kunststoff-Kabelhüllen sind einfach zu montieren, festzuziehen und zu sehen und eignen sich ideal für die Neuorganisation Ihres Arbeitsplatzes zu Hause oder im Büro; mit lebenslanger Garantie von StarTech.com
- **ZUVERLÄSSIGE SICHERHEIT:** Feuerfest nach Schutzklasse 94V-2 | UL-zugelassen | Lloyd's Register-zertifiziert | RoHS-konform | TAA-konform
- **MEHRERE LÄNGEN:** Verfügbar in 254 mm für 68 mm Bündeldurchmesser | 152,4 mm für 36 mm Bündeldurchmesser | 203,2 mm für 40 mm Bündeldurchmesser | 254 mm für 68 mm Bündeldurchmesser | Schwarz oder weiß

| | | |
|-------------------------|------------|----------|
| Physische Eigenschaften | Warranty | 2 Years |
| | Farbe | Black |
| | Gehäusotyp | Nylon 66 |

| | |
|----------------|-----------------|
| Produktlänge | 0.2 in [4 mm] |
| Produktbreite | 5.9 in [1.5 cm] |
| Produkthöhe | 0.0 in [1 mm] |
| Produktgewicht | 0.0 oz [0.7 g] |

| | | |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Verpackungsinformationen | Package Length | 4.5 in [1.2 cm] |
| | Package Width | 10.2 in [2.6 cm] |
| | Package Height | 0.4 in [10 mm] |
| | Versandgewicht (Verpackung) | 26.1 oz [739.1 g] |

| | | |
|-------------------|--------------------|-------------|
| Verpackungsinhalt | Im Paket enthalten | Kabelbinder |
|-------------------|--------------------|-------------|

*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

