

Bridas de 15cm para cables - 3 mm de ancho, 39 mm de diámetro, soportan 18 kg de tensión, de nylon, cierre automático y punta curva, 94V-2/UL, paquete de 100 - blancas

ID del Producto: CBMZT6N



Estas bridas de cable medianas le permiten atar y asegurar convenientemente varios cables, para encaminarlos y organizarlos. 100 bridas de cable blancas están incluidas, asegurando que tendrá suficientes a la mano.

Estas bridas plásticas para cables eléctricos tienen 15cm de longitud asegurando paquetes de cables de hasta 39 mm de diámetro. Son rápidas y fáciles de instalar o quitar, con tensión ajustable y un diseño básico de una sola pieza. Perfectas para organizar cables de red, cables de alimentación u otros cables en su casa o estación de trabajo de la oficina.

Fabricadas en Nylon 66 durable, estas bridas de cable son resistentes y flexibles. Han sido rigurosamente probadas para soportar hasta 18 kg de peso y están clasificadas UL94 V-2, aprobadas por UL y certificadas por CE y Lloyd's Register.

Para adaptarse a cualquier aplicación, StarTech.com ofrece una amplia selección de estas bridas para cables en diferentes longitudes y colores.

Paquete de 100 - Bridas de 10 cm - Color Negro (CBMZT4B)

Paquete de 100 - Bridas de 10 cm - Color Blanco (CBMZT4N)

Paquete de 1000 - Bridas de 10 cm - Color Negro (CBMZT4BK)

Paquete de 1000 - Bridas de 10 cm - Color Blanco (CBMZT4NK)

Paquete de 100 - Bridas de 15 cm - Color Negro (CBMZT6B)

Paquete de 100 - Bridas de 15 cm - Color Blanco (CBMZT6N)

Paquete de 1000 - Bridas de 15 cm - Color Negro (CBMZT6BK)

Paquete de 1000 - Bridas de 15 cm - Color Blanco (CBMZT6NK)

Paquete de 100 - Bridas de 20 cm - Color Negro (CBMZT8B)

Paquete de 100 - Bridas de 20 cm - Color Blanco (CBMZT8N)

Paquete de 1000 - Bridas de 20 cm - Color Negro (CBMZT8BK)

Paquete de 1000 - Bridas de 20 cm - Color Blanco (CBMZT8NK)

Paquete de 100 - Bridas de 25 cm - Color Negro (CBMZT10B)

Paquete de 100 - Bridas de 25 cm - Color Blanco (CBMZT10N)

Paquete de 1000 - Bridas de 25 cm - Color Negro (CBMZT10BK)

Paquete de 1000 - Bridas de 25 cm - Color Blanco (CBMZT10NK)

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- **PAQUETE DE 100 BRIDAS PARA CABLES:** Mantenga organizados los cables con las bridas de 15cm blancas con 39 mm de diámetro, con cierre y punta curva. Instalación sin herramientas; Número de archivo UL: E97527
- **RESISTENCIA INDUSTRIAL:** Hechas con Nylon 66 duradero, estas bridas resistentes, flexibles y ajustables están probadas para soportar hasta 18 kg de peso y tienen clasificación UL94 V-2 para fuego
- **REDUCE EL DESORDEN:** Fácil de instalar, ajuste y listo. Estas bridas plásticas medianas, para cables eléctricos, son ideales para reorganizar su estación de trabajo en casa o en la oficina. Garantía de 2 años de StarTech.com
- **SEGURIDAD FIABLE:** Clasificación de inflamabilidad 94V-2 | Aprobado por UL | CE | Certificado por Lloyd's Register | RoHS | Conformidad con la TAA
- **OTROS TAMAÑOS DISPONIBLES:** Disponible en 10 cm para un paquete de cables con 22 mm de

diámetro, 15 cm para un paquete de 39 mm de diámetro, 20 cm para un paquete de 55 mm de diámetro, 25 cm para un paquete de 68 mm de diámetro, blanco o negro.

Características
Físicas

Política de Garantía	2 Years
Color	Blanco
Tipo de Gabinete	Nylon 66
Longitud del Producto	5.9 in [15.0 cm]
Ancho del Producto	0.1 in [3.6 mm]
Altura del Producto	0.1 in [1.4 mm]
Peso del Producto	0.0 oz [0.5 g]

Información de la
Caja

Cantidad de Paquetes	100
Longitud de la Caja	7.6 in [19.3 cm]
Ancho de la Caja	2.8 in [7.2 cm]
Altura de la Caja	1.0 in [2.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.9 oz [54.0 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	100 - Sujetacables
---------------------	--------------------

Información Acerca
de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.