


Fascette fermacavo riutilizzabili da 15 cm - 3 mm di larghezza, 55mm di diametro del fascio e resistenza alla trazione 18 kg, fascette in nylon autobloccanti, Omologati 94V-2/UL, 1000 pezzi - bianco

ID prodotto: CBMZT6NK



Queste fascette serracavo in plastica per cavi elettrici hanno una lunghezza di 15 cm e fissano fasci di cavi fino a 39 mm di diametro. Sono facili e veloci da installare o rimuovere, con tensione regolabile e un design di base in un unico pezzo - perfetto per organizzare cavi di rete, cavi di alimentazione o altri cavi nella vostra postazione di lavoro a casa o in ufficio.

Costruite in resistente materiale Nylon 66, queste fascette sono resistenti e flessibili. Sono state rigorosamente testate per sostenere fino a 18 kg di peso e sono omologate UL94 V-2, approvate UL e certificate CE e Lloyd's Register.

Per soddisfare qualsiasi applicazione, StarTech.com offre un'ampia selezione di queste fascette di cablaggio in diverse lunghezze e colori:

Confezione da 100 - 10 cm Fascette nere (CBMZT4B)

Confezione da 100 - 10 cm Fascette bianche (CBMZT4N)

Confezione da 1000 pezzi - 10 cm Fascette nere (CBMZT4BK)

Confezione da 1000 pezzi - 10 cm Fascette bianche (CBMZT4NK)

Confezione da 100 - 15 cm Fascette nere (CBMZT6B)

Confezione da 100 - 15 cm Fascette bianche (CBMZT6N)



Confezione da 1000 pezzi - 15 cm Fascette nere (CBMZT6BK)

Confezione da 1000 pezzi - 15 cm Fascette bianche (CBMZT6NK)

Confezione da 100 - 20 cm Fascette nere (CBMZT8B)

Confezione da 100 - 20 cm Fascette bianche (CBMZT8N)

Confezione da 1000 pezzi - 20 cm Fascette nere (CBMZT8BK)

Confezione da 1000 pezzi - 20 cm Fascette bianche (CBMZT8NK)

Confezione da 100 - 25 cm Fascette nere (CBMZT10B)

Confezione da 100 - 25 cm Fascette bianche (CBMZT10N)

Confezione da 1000 pezzi - 25 cm Fascette nere (CBMZT10BK)

Confezione da 1000 pezzi - 25 cm Fascette bianche (CBMZT10NK)

Certificazioni, report e compatibilità







Applicazioni

Caratteristiche

- CONFEZIONE DI FASCETTE DI CABLAGGIO DA 1000: Mantieni i cavi organizzati con fascette di plastica da 15 cm con punta curva; Fascette serracavo bianco per fasci di cavi da 39 mm di diametro; installazione senza attrezzi; Certificazione UL: E97527
- RESISTENZA INDUSTRIALE: Realizzate in Nylon 66 resistente queste fascette di cablaggio flessibili e regolabili sono testate per sostenere fino a 18 kg kg di peso Classificazione di infiammabilità UL94 V-2
- MULTI LUNGHEZZA: Disponibile nelle seguenti lunghezze: 10 cm per fascio da 22 mm di diametro | 15 cm per fascio da 39 mm di diametro | 20 cm per fascio da 55 mm di diametro | 25 cm per fascio da 68 mm di diametro | Nero o Bianco
- SICUREZZA E AFFIDABILITÀ: Classificazione di infiammabilità 94V-2| Certificato UL | Approvato CE | Certificazione DNV-GL | RoHS | Conforme TAA



• DISORDINE RIDOTTO: facili da installare e da stringere, questi medio serracavo in plastica sono ideali per riorganizzare la tua postazione di lavoro a casa o in ufficio; garanzia StarTech.com di 2 anni

Caratteristiche fisiche		
	Norme di garanzia	2 Years
	Colore	Bianco
	Tipo enclosure	Nylon 66
	Lunghezza prodotto	5.9 in [15.0 cm]
	Larghezza prodotto	0.1 in [0.4 cm]
	Altezza prodotto	0.1 in [0.1 cm]
	Peso prodotto	0.0 oz [0.5 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1000
	Lunghezza Confezione	6.9 in [17.4 cm]
	Larghezza del Pacco	8.8 in [22.3 cm]
	Altezza del Pacco	2.9 in [7.4 cm]
	Peso spedizione (confezione)	1.0 lb [0.5 kg]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1000 - Fascette per cavi
Informazioni sulla garanzia		
	Warranty	2 Anni

^{*} L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.