

結束バンド／ナイロンケーブルタイ／長さ20cm／幅4mm／ケーブル束の直径55mm／引張強度22kg／UL94V-2  
規格認定品／100本入りパック／ホワイト

製品ID: CBMZT8N



複数ケーブルの結束ときちんとした引き回しに便利な結束バンド(大、ホワイト)。十分なストックを確保できる100本入りです。

長さ20cmのナイロンタイは、直径55mmまでのケーブル束に対応します。締め付け強度が調整でき、取り付けが簡単にできるベーシックな1本型のデザインです。家庭やオフィスでのLANケーブルや電源コードなどの配線整理に最適です。

高耐久性ナイロン66素材の頑丈で柔軟なケーブルタイです。厳格な耐久テストで最大22kgの重量をクリアし、UL94V-2難燃性、UL規格認証、CEマーク、ロイドレジスターに対応しています。

StarTech.comでは、用途に合わせて長さやカラーが選べるケーブル結束バンドを幅広く展開しています。

100本入り 100mm ブラック 結束バンド(CBMZT4B)

100本入り 100mm ホワイト 結束バンド(CBMZT4N)

1000本入り 100mm ブラック 結束バンド(CBMZT4BK)

1000本入り 100mm ホワイト 結束バンド(CBMZT4NK)

100本入り 150mm ブラック 結束バンド(CBMZT6B)

100本入り 150mm ホワイト 結束バンド(CBMZT6N)

1000本入り 150mm ブラック 結束バンド(CBMZT6BK)

1000本入り 150mm ホワイト 結束バンド(CBMZT6NK)

100本入り 200mm ブラック 結束バンド(CBMZT8B)

100本入り 200mm ホワイト 結束バンド(CBMZT8N)

1000本入り 200mm ブラック 結束バンド(CBMZT8BK)

1000本入り 200mm ホワイト 結束バンド(CBMZT8NK)

100本入り 250mm ブラック 結束バンド(CBMZT10B)

100本入り 250mm ホワイト 結束バンド(CBMZT10N)

1000本入り 250mm ブラック 結束バンド(CBMZT10BK)

1000本入り 250mm ホワイト 結束バンド(CBMZT10NK)

StarTech.comでは、30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開しています。

## 認証、レポート、互換性



## 用途

### 製品の特長

#### ・ケーブル結束バンド

100本入りパック: ツールを使わずに締め付けできるケーブルタイで配線を整理。ケーブル束直径55mm対応(長さ20cm、ホワイト)。ULファイル番号: E97527

業務用の強度: 高耐久性ナイロン66素材を使用。柔軟・頑丈かつ束径の調整が可能なケーブルタイ。引張強度22kgの耐久テストをクリア。UL94V-2難燃レーティング対応

すっきり配線: 簡単に締め付けができ、取り付けが簡単な結束バンド(サイズ大)。家庭やオフィスのワークエリアで電気機器ケーブル類を整理。StarTech.com 2年間保証付き

・安全規格: 94V-2難燃レーティング | UL規格対応 | CEマーク | ロイドレジスター規格対応 | RoHS対応

・サイズ展開: 長さ10cm/ケーブル束直径22mm | 長さ15cm/ケーブル束直径39mm | 長さ25cm/ケーブル束直径68mm | ブラックまたはホワイト

#### 物理的特徴

保証に関する方針	2 Years
色	ホワイト
エンクロージャタイプ	ナイロン66
製品縦	20.3 cm [8.0 in]
製品横	0.5 cm [0.2 in]
製品高さ	0.2 cm [0.1 in]
製品重量	1.2 g [0.0 oz]

#### パッケージ情報

パッケージ数量	100
---------	-----

パッケージ縦	22.5 cm [8.9 in]
パッケージ横	12.9 cm [5.1 in]
パッケージ高さ	3.1 cm [1.2 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	144.0 g [5.1 oz]

---

箱に含まれているもの

パッケージ内容	100 - 結束バンド
---------	-------------

---

\* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。