

Fascette fermacavo riutilizzabili da 12 cm - 7 mm di larghezza, 30 mm di diametro del fascio e resistenza alla trazione 22 kg, fascette di nylon per interni/esterni, Omologati 94V-2/UL, 100 pezzi - nero

ID prodotto: CBMZTRB5BK



Queste fascette di cablaggio richiudibili medio consentono di legare e fissare comodamente più cavi, di instradarli e organizzarli. Sono incluse 100 fascette nero, per averne in abbondanza a portata di mano.

Queste fascette serracavo in plastica per cavi elettrici sono richiudibili e riutilizzabili, consentendovi di rimuovere la fascetta e di attaccarla a fasci diversi, aggiungere altri cavi nel vostro fascio o di reindirizzare i cavi in qualsiasi momento utilizzando le stesse fascette, facendovi risparmiare tempo e costi, e riducendo al contempo gli sprechi. Le fascette di cablaggio hanno una lunghezza di 12 cm e fissano fasci di cavi fino a 30 mm di diametro. Sono facili e veloci da installare o rimuovere, con tensione regolabile e un design di base in un unico pezzo - perfette per organizzare cavi di rete, cavi di alimentazione o altri cavi nella vostra postazione di lavoro a casa o in ufficio.

Costruite in resistente materiale Nylon 66, queste fascette sono resistenti e flessibili. Sono state rigorosamente testate per sostenere fino a 22 kg di peso e sono omologate UL94 V-2, approvate UL e certificate CE e Lloyd's Register.

Per adattarsi a qualsiasi applicazione, StarTech.com offre un'ampia selezione di queste fascette fermacavo in diverse lunghezze e colori:

Confezione da 100 - 125 mm Fascette bianche (CBMZTRB5)

Confezione da 100 - 125 mm Fascette nere (CBMZTRB5BK)

Confezione da 100 - 15 cm Fascette bianche (CBMZTRB6)

Confezione da 100 - 15 cm Fascette nere (CBMZTRB6BK)

Confezione da 100 - 20 cm Fascette bianche (CBMZTRB8)

Confezione da 100 - 20 cm Fascette nere (CBMZTRB8BK)

Confezione da 100 - 25 cm Fascette bianche (CBMZTRB10)

Confezione da 100 - 25 cm Fascette nere (CBMZTRBB10BK)

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- **CONFEZIONE DA 100 FASCETTE DI CABLAGGIO RIUTILIZZABILI:** mantieni i cavi organizzati con fascette da 12 cm di colore nero per fasci di cavi da 30 mm di diametro; Installazione senza attrezzi e riutilizzabili più volte grazie allo sblocco a scatto
- **RESISTENZA INDUSTRIALE:** Realizzate in Nylon 66 resistente e omologato UL: E97527, queste fascette di cablaggio richiudibili sono testate fino a 22 kg; Classificazione di infiammabilità UL94 V-2 (fino a 85C); Certificazioni DNV-GL e ABS; RoHS; TAA
- **MULTI LUNGHEZZA:** Disponibile in 12.5 cm per 30 mm di diametro del fascio di cavi | 15 cm per 35 mm di diametro del fascio di cavi | 20 cm per 50 mm di diametro del fascio | 25 cm per 65 mm di diametro del fascio | Nero o Bianco
- **SICUREZZA GARANTITA:** -40°C/-40°F fino a 85°C/185°F Temperatura nominale| Classificazione di infiammabilità UL94 V-2 | Certificato UL | Certificazione DNV-GL | Omologato ABS | RoHS | Conforme alle norme TAA
- **RIDURRE I RIFIUTI E IL DISORDINE:** facilmente richiudibili e regolabili, questi medio avvolgicavo da elettricista in plastica sono ideali per riorganizzare la tua postazione di lavoro a casa o in ufficio; garanzia di 2 anni StarTech.com

Caratteristiche fisiche

Norme di garanzia	2 Years
Colore	Nero
Tipo enclosure	Nylon 66

Lunghezza prodotto	4.9 in [12.5 cm]
Larghezza prodotto	0.3 in [0.8 cm]
Altezza prodotto	0.1 in [0.1 cm]
Peso prodotto	0.1 oz [1.5 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	100
Lunghezza Confezione	7.2 in [18.2 cm]
Larghezza del Pacco	5.4 in [13.6 cm]
Altezza del Pacco	2.1 in [5.3 cm]
Peso spedizione (confezione)	5.6 oz [160.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1000 - Fascette per cavi
-----------------------------	--------------------------

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

