

12 cm Zwarte Herbruikbare Kabelbinders - 7 mm Breed, 30 mm Bundeldiameter, 22 kg Treksterkte - Hersluitbare Nylon Snelbinders voor Binnen/Buiten, 94V-2/UL Listed, 100 stuks

Productcode: CBMZTRB5BK



Deze medium hersluitbare kabelbinders zijn handig om meerdere kabels te bundelen en beveiligen. Met deze set van 100 zwarte tyraps, heeft u er steeds voldoende bij de hand als u kabels over een langere afstand wil aanleggen en organiseren.

Deze kabelbinders uit kunststof zijn hersluitbaar en herbruikbaar, zodat u de snelbinder terug kunt verwijderen en aan een andere kabelbundel kunt bevestigen, extra kabels aan uw bundel kunt toevoegen of uw kabelbundel makkelijk kunt verleggen met dezelfde kabelbinders. Zo bespaart u tijd en kosten terwijl u minder afval creëert. Deze snelbinders zijn 12 cm lang en geschikt voor bundels met een diameter tot 30 mm. Ze bestaan uit één stuk en kunnen snel en eenvoudig worden geïnstalleerd of verwijderd, met instelbare spanning - perfect voor het organiseren en aanleggen van netwerk-, voedings-, of andere kabels bij u thuis of op kantoor.

Deze sterke en flexibele tyraps zijn gemaakt van duurzaam nylon 66 en zijn rigoureus getest om een gewicht van maximaal 22 kg te ondersteunen. Ze zijn ook UL Approved met UL94 V-2 brandbestendigheid rating en CE & Lloyd's Register gecertificeerd.

StarTech.com biedt diverse kabelbinders aan in verschillende lengtes en kleuren voor een brede waaier aan toepassingen:

Set van 100 Stuks - 12,5 cm Witte Kabelbinders (CBMZTRB5)

Set van 100 Stuks - 12,5 cm Zwarte Kabelbinders (CBMZTRB5BK)

Set van 100 Stuks - 15 cm Witte Kabelbinders (CBMZTRB6)

Set van 100 Stuks - 15 cm Zwarte Kabelbinders (CBMZTRB6BK)

Set van 100 Stuks - 20 cm Witte Kabelbinders (CBMZTRB8)

Set van 100 Stuks - 20 cm Zwarte Kabelbinders (CBMZTRB8BK)

Set van 100 Stuks - 25 cm Witte Kabelbinders (CBMZTRB10)

Set van 100 Stuks - 25 cm Zwarte Kabelbinders (CBMZTRB10BK)

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- **100 STUKS HERBRUIKBARE KABELBINDERS:** Houd kabels met kabelbundeldiameter tot 30 mm georganiseerd met deze zwarte trekbandjes van 12 cm; Gereedschapsloze installatie en meervoudig hergebruik m.b.v. ontgrendelingsmechanisme; UL File Number: E97527
- **INDUSTRIËLE STERKTE:** Gemaakt van duurzaam UL-Listed Nylon 66 materiaal; Deze stevige en instelbare tie wraps werden getest om gewicht tot 22 kg te ondersteunen; UL94 V-2 brandbestendigheid tot 85C;
- **VERSCHILLENDE LENGTES:** Snelbinders zijn ook verkrijgbaar in lengte 12.5 cm voor bundeldiameter 30 mm | 15 cm voor bundeldiameter 35 mm | lengte 20 cm voor bundeldiameter 50 mm | lengte 25 cm voor bundeldiameter 65 mm | Zwart of wit.
- **BETROUWBARE VEILIGHEID:** Temperatuurbereik: -40°C tot +85°C | Brandbestendigheid: 94V-2 | UL Approved | DNV-GL Maritime Certified | ABS Type Approved | RoHS | TAA Compliant.
- **MINDER AFVAL EN KABELWARBOEL:** Deze medium hersluitbare plastieken tyrapen zijn makkelijk te gebruiken/herbuiken en ideaal voor het reorganiseren van uw werkplek thuis of op kantoor; 2 jarige Garantie van StarTech.com

Fysieke eigenschappen

Garantiebeleid	2 Years
Kleur	Zwart
Type behuizing	Nylon 66

Lengte product	4.9 in [12.5 cm]
Breedte product	0.3 in [0.8 cm]
Hoogte product	0.1 in [0.1 cm]
Gewicht product	0.1 oz [1.5 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	100
Lengte Verpakking	7.2 in [18.2 cm]
Package Width	5.4 in [13.6 cm]
Package Height	2.1 in [5.3 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	5.6 oz [160.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1000 - Kabelbinders
-------------	---------------------

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.