

Colliers de Serrage Réutilisables 15 cm Noirs - Largeur 7 mm - Diam. faisceau 35 mm - Résistance traction 22 kg - Colson nylon détachable - Intérieur/extérieur - Homologués 94V-2/UL - 100 pcs

N° de produit: CBMZTRB6BK



Ces colliers de serrage medium refermables vous permettent de fixer et regrouper facilement plusieurs câbles pour une organisation et acheminement plus clair. Pack de 100 serre-câbles noirs, pour avoir toujours une quantité suffisante à portée de main.

Les serre-câbles en plastique sont refermables et réutilisables, ce qui vous permet de desserrer le collier de serrage et de l'attacher à différents faisceaux, d'ajouter des câbles supplémentaires dans votre faisceau ou de réacheminer vos câbles à tout moment en utilisant les mêmes colliers de serrage, ce qui vous fait gagner du temps et de l'argent, tout en réduisant les déchets. Les serre-câbles ont une longueur de 15 cm et permettent de fixer des faisceaux de câbles jusqu'à 35 mm de diamètre. Ils s'installent ou se retirent rapidement et facilement. Conçus d'une seule pièce avec une tension réglable ils sont parfaits pour organiser les câbles réseau, les câbles d'alimentation ou autres câbles de votre domicile ou de votre poste de travail au bureau.

Composé de Nylon 66, ces serre-câbles sont ultra résistants et flexibles. Ils ont été rigoureusement testés pour supporter un poids jusqu'à 22 kg et sont Approuvés UL avec résistance au feu UL94 V-2, et Certifiés CE & Lloyd's Register.

Pour répondre à tout type d'utilisation, StarTech.com propose une large sélection de colliers de serrage de différentes longueurs et couleurs:

Pack de 100 pcs - Colliers de serrage 12,5 cm blancs (CBMZTRB5)

Pack de 100 pcs - Colliers de serrage 12,5 cm noirs (CBMZTRB5BK)

Pack de 100 pcs - Colliers de serrage 15 cm blancs (CBMZTRB6)

Pack de 100 pcs - Attache câbles 15 cm noirs (CBMZTRB6BK)

Pack de 100 pcs - Attache câbles 20 cm blancs (CBMZTRB8)

Pack de 100 pcs - Attache câbles 20 cm noirs (CBMZTRB8BK)

Pack de 100 pcs - Attache câbles 25 cm blancs (CBMZTRB10)

Pack de 100 pcs - Attache câbles 25 cm noirs (CBMZTRB10BK)

StarTech.com est le choix privilégié des professionnels de l'informatique depuis plus de 30 ans.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

- **PAQUET DE 100 COLLIERS DE SERRAGE RÉUTILISABLES** : Gardez les câbles organisés grâce aux serres câbles noirs autobloquant de [LENGTH_PROD]. Pour des faisceaux jusqu'à 35 mm de diamètre ; Installation sans outil et réutilisation multiple à l'aide du déclencheur ; UL File Number : E97527
- **RESISTANCE INDUSTRIELLE** : Fabriqués en Nylon 66, ces colliers de serrage résistants, flexibles, ajustables et détachables sont testés pour supporter un poids jusqu'à 22 kg et sont conformes à la norme UL94 V-2 pour une résistance au feu allant jusqu'à 85°C.
- **MULTI-LONGUEUR** : Attache câbles disponibles en longueurs de 12,5 cm pour un diamètre de faisceau de 30 mm; 15 cm pour un diamètre de faisceau de 35 mm; 20 cm pour un diamètre de faisceau de 50 mm; 25 cm pour un diamètre de faisceau de 65 mm; Noir ou blanc
- **SÉCURITÉ FIABLE** : Température nominale -40°C à 85°C | Indice d'inflammabilité 94V-2 | Approuvé UL | Certifié maritime DNV-GL | Approuvé type ABS | Conforme RoHS | TAA
- **RÉDUISEZ LES DÉCHETS ET L'ENCOMBREMENT** : Facilement refermables et réglables, ces medium colliers en plastique pour câbles électriques sont idéaux pour réorganiser votre poste de travail à la maison ou au bureau ; Garantie 2 ans de StarTech.com

Caractéristiques
physiques

Politique de garantie 2 Years

Couleur	Noir
Type de boîtier	Nylon 66
Longueur du produit	5.9 in [15.0 cm]
Largeur du produit	0.3 in [0.8 cm]
Hauteur du produit	0.1 in [0.1 cm]
Poids du produit	0.1 oz [1.7 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	100
Longueur du Paquet	8.3 in [21.1 cm]
Largeur du Paquet	6.4 in [16.2 cm]
Hauteur du Paquet	1.7 in [4.4 cm]
Poids brut	6.5 oz [184.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	100 - Attaches de câble
-----------------------	-------------------------

Informations de garantie

Warranty	2 ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis