

Bridas sujetacables de 10cm con perforación de montaje - 2 mm de ancho, para grupo de cables de 22 mm, soportan 8 kg de tensión, de Nylon 66, UL, paquete de 100

ID del Producto: CBMZTS10N4



Estas bridas sujetacables extra pequeñas, con perforación para instalación, le permiten atar y asegurar convenientemente varios cables, para encaminarlos y organizarlos. Se incluyen 100 bridas sujetacables blancas, lo que asegura que tendrá suficientes a la mano.

Estas bridas plásticas para cables eléctricos tienen una perforación de montaje incorporada de (3,2mm de diámetro) que permite agrupar los cables y luego montarlos en una pared. Miden 10cm de longitud, lo que asegura grupos de cables de hasta 22 mm de diámetro. Son rápidas y fáciles de instalar o quitar, la tensión es ajustable y tienen un diseño básico de una sola pieza, perfecto para organizar los cables de red, cables de alimentación u otros cables en su casa o estación de trabajo de la oficina.

Fabricadas en Nylon 66 durable, estas bridas sujetacables son resistentes y flexibles. Han sido rigurosamente probadas para soportar hasta 8 kg de peso y están clasificadas UL94 V-2, aprobadas por UL y certificadas por CE y Lloyd's Register.

Para adaptarse a cualquier aplicación, StarTech.com ofrece una amplia selección de estas bridas sujetacables en varias longitudes y colores:

Paquete de 100 - Bridas sujetacables Blancas de 110 mm con Perforación de Montaje (CBMZTS10N4)

Paquete de 100 - Bridas sujetacables Blancas de 171,5 mm con Perforación de Montaje (CBMZTS10N6)

Paquete de 100 - Bridas sujetacables Blancas de 219 mm con Perforación de Montaje (CBMZTS10N8)

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- PAQUETE DE 100 BRIDAS SUJETACABLES CON PERFORACIÓN DE MONTAJE: Mantenga organizados sus cables con bridas extra pequeñas de 10cm blancas, 22 mm de diámetro. Con cierre automático para atar fácilmente. Número de archivo UL: E97527
- PERFORACIÓN DE MONTAJE INCORPORADA: Con un solo tornillo o clavo, atornille o instale cable coaxial, cable telefónico RJ11, de audio, de vídeo, de red RJ45 CAT5/CAT6 y cables USB a zócalos, a molduras de madera, a paneles de yeso o a mampostería.
- RESISTENCIA INDUSTRIAL: Fabricadas en Nylon 66 UL durable, estas bridas para cables están probadas para soportar hasta 8 kg de peso. Con clasificación de fuego UL94 V-2 de hasta 85C. Avalado por DNV-GL & ABS. RoHS y TAA
- TAMAÑOS DISPONIBLES: Bridas sujetacables de 110 mm para un paquete de cables de 24mm y 8,2Kg (CBMZTS10N4), y de 171,5mm para un grupo de cables de 40mm y 18,14Kg (CBMZTS10N6). De 219mm para un grupo de cables de 52mm y 22,67Kg (CBMZTS10N8)
- LA VENTAJA DE STARTECH.COM: La elección de los profesionales de informática desde hace más de 30 años. Respaldadas por 2 años por StarTech.com, e incluyen soporte técnico multilingüe gratuito basado en Norteamérica, 24 horas, 5 días a la semana

Características Físicas

Política de Garantía	2 Years
Color	Blanco
Tipo de Gabinete	Nylon 66
Longitud del Producto	4.3 in [11.0 cm]
Ancho del Producto	0.1 in [2.5 mm]
Altura del Producto	0.0 in [1.1 mm]
Peso del Producto	0.0 oz [0.4 g]

Información de la

Caja

Cantidad de Paquetes	100
Longitud de la Caja	5.9 in [15.1 cm]
Ancho de la Caja	4.8 in [12.1 cm]
Altura de la Caja	0.9 in [2.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.6 oz [46.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	100 - Sujetacables
---------------------	--------------------

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

