

Fascette fermacavo da 10 cm con foro di montaggio - 2 mm di larghezza, 24 mm di diametro del fascio, 8 kg di resistenza alla trazione, Fascette di Nylon 66 autobloccanti con foro per le viti, Certificazione UL, confezione da 100

ID prodotto: CBMZTS10N4



Queste fascette di cablaggio extra-piccolo con foro di montaggio consentono di raggruppare e fissare comodamente più cavi e di instradarli ed organizzarli. Sono incluse 100 fascette di cablaggio di colore bianco, per averne in abbondanza a portata di mano.

Queste fascette serracavo in plastica per cavi elettrici sono dotati di un foro di montaggio integrato (3.2 mm di diametro) che consente di legare i cavi e poi montarli a parete. Le fascette di cablaggio hanno una lunghezza di 10 cm e fissano fasci di cavi fino a 24 mm in diametro. Sono facili e veloci da installare o rimuovere, con tensione regolabile e un design di base in un unico pezzo - perfetto per organizzare i cavi di rete, cavi di alimentazione, o altri cavi nella vostra postazione di lavoro a casa o in ufficio.

Costruite in resistente materiale Nylon 66, queste fascette sono resistenti e flessibili. Sono state rigorosamente testate per sostenere fino a 8 kg di peso e sono omologate UL94 V-2, approvate UL e certificate CE e Lloyd's Register.

Per adattarsi a qualsiasi applicazione, StarTech.com offre una selezione di queste fascette in diverse lunghezze:

Confezione da 100 - 110 mm Fascette di cablaggio bianche con foro di montaggio (CBMZTS10N4)

Confezione da 100 - 171,5 mm Fascette di cablaggio bianche con foro di montaggio (CBMZTS10N6)

Confezione da 100 - 219 mm Fascette di cablaggio bianche con foro di montaggio (CBMZTS10N8)

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- **FASCETTE FERMACAVI CON FORO DI MONTAGGIO - PACCO DA 100:** Mantieni i cavi organizzati con fascette bianco extra-piccolo da 10 cm per fasci di cavi da 24 mm di diametro; fascetta autobloccante per legare i cavi facilmente; Certificazione UL: E97527
- **FORO DI MONTAGGIO INTEGRATO:** permette di montare un cavo coassiale, un filo telefonico RJ11, audio o video, i cavi di rete RJ45 CAT5/CAT6 e i cavi USB ai battiscopa, le finiture in legno, il muro in cemento o cartongesso con una sola vite o un chiodo
- **RESISTENZA INDUSTRIALE:** Realizzate in Nylon 66 resistente e omologato UL, queste fascette di cablaggio sono testate per sostenere fino a 8 kg di peso; Classificazione di infiammabilità UL94 V-2 (fino a 85C); Certificazioni DNV-GL e ABS; RoHS; TAA
- **ALTRÉ DIMENSIONI DISPONIBILI:** fascette da elettricista disponibili nella lunghezza di 110 mm per fascio dal diametro di 24 mm (CBMZTS10N4); 171,5 mm per fascio dal diametro di 40 mm (CBMZTS10N6); 219 mm per fascio dal diametro di 52 mm(CBMZTS10N8)
- **VANTAGGIO STARTECH.COM:** la scelta dei professionisti IT per oltre 30 anni; Queste fascette regolabili sono coperte da garanzia StarTech.com di 2 anni e da supporto tecnico multilingue gratuito 24/5 basato in Nord America.

Caratteristiche fisiche

Norme di garanzia	2 Years
Colore	Bianco
Tipo enclosure	Nylon 66
Lunghezza prodotto	4.3 in [11.0 cm]
Larghezza prodotto	0.1 in [2.5 mm]
Altezza prodotto	0.0 in [1.1 mm]
Peso prodotto	0.0 oz [0.4 g]

Informazioni

confezione

Quantità confezione	100
Lunghezza Confezione	5.9 in [15.1 cm]
Larghezza del Pacco	4.8 in [12.1 cm]
Altezza del Pacco	0.9 in [2.3 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.6 oz [46.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	100 - Fascette per cavi
-----------------------------	-------------------------

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

