

20 cm Kabelbinder mit Öse - 4 mm breit, 52 mm Bündeldurchmesser, 22 kg Zugfestigkeit, Nylon 66 selbstsichernde Kabelbinder mit Schraubloch, UL gelistet, 100 Stück

Produkt-ID: CBMZTS10N8



Mit diesen großen Kabelbindern mit Befestigungsloch können Sie bequem mehrere Kabel bündeln und sichern, um sie zu verlegen und zu organisieren. 100 weiße Kabelbinder sind im Lieferumfang enthalten, so dass Sie immer genügend zur Hand haben.

Diese Kabelbinder aus Kunststoff verfügen über ein Befestigungsloch, mit dem Sie Kabel bündeln und an einer Wand befestigen können. Sie haben eine Länge von 20 cm und sichern Kabelbündel mit einem Durchmesser von bis zu 52 mm. Sie sind schnell und einfach zu installieren oder zu entfernen, mit einstellbarer Spannung und einem einfachen einteiligen Design - perfekt für die Organisation von Netzkabeln, Stromkabeln oder anderen Kabeln an Ihrem Heim- oder Büroarbeitsplatz. <!-- P-->

Diese Kabelbinder bestehen aus strapazierfähigem Nylon 66-Material und sind robust und doch flexibel. Sie wurden rigoros getestet, um ein Gewicht von bis zu 22 kg zu tragen. Sie sind nach UL94 V-2 feuerfest, UL-zugelassen und CE & Lloyd's Register zertifiziert.

Um jeder Anwendung gerecht zu werden, bietet StarTech.com eine große Auswahl an diesen Kabelbindern in verschiedenen Längen an:

100 Stück - 110 mm weiße Kabelbinder mit Befestigungsloch (CBMZTS10N4)

100 Stück - 171,5 mm weiße Kabelbinder mit Befestigungsloch (CBMZTS10N6)

100 Stück - 219 mm weiße Kabelbinder mit Befestigungsloch (CBMZTS10N8) <!-- p-->

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

Merkmale

- **PACKUNGENSINHALT:** 100 KABELBINDER MIT ÖSE: Halten Sie Ihre Kabel mit diesen großen 20 cm weißen Kabelbindern mit 52 mm Kabelbündeldurchmesser organisiert; selbstsichernd, ideal für die dauerhafte Fixierung Ihrer Kabel; UL File Number: E97527
- **KABELBINDER MIT ÖSE:** Befestigen Sie Koaxialkabel, RJ11-Telefonkabel, Audio-, Video-, RJ45 CAT5/CAT6-Netzwerk- und USB-Kabel mit einer einzigen Schraube oder einem Nagel an Fußleisten, Holzverkleidungen, Trockenbauwänden oder Mauerwerk
- **INDUSTRIELLE STÄRKE:** Diese robusten, jedoch flexiblen Kabelbinder mit Einmalverschluss aus strapazierfähigem Polyamid 6.6 sind auf eine Mindestzugfestigkeit bis zu 22 kg getestet und nach UL94 V-2 bis zu 85 °C feuerbeständig
- **WEITERE GRÖSSEN ERHÄLTlich:** Erhältlich in 11 cm für 24 mm Bündeldurchmesser und Mindestzugfestigkeit von 8 kg (CBMZTS10N4) | 17 cm für 40 mm Bündeldurchmesser und Mindestzugfestigkeit von 18 kg (CBMZTS10N6)
- **STARTECH.COM VORTEIL:** Seit über 30 Jahren die erste Wahl für IT-Profis; diese für die dauerhafte Fixierung hergestellten Kabelbinder haben eine lebenslange Garantie von StarTech.com, einschließlich eines kostenlosen, technischen Supports

Physische Eigenschaften

Garantiebestimmungen 2 Years

Farbe	Weiß
Gehäusotyp	Nylon 66
Produktlänge	8.6 in [21.9 cm]
Produktbreite	0.2 in [4.2 mm]
Produkthöhe	0.1 in [1.3 mm]
Produktgewicht	0.0 oz [1.4 g]

Verpackungsinform

ationen

Paketmenge	100
Paketlänge	9.7 in [24.7 cm]
Paketbreite	5.4 in [13.8 cm]
Pakethöhe	1.9 in [4.7 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	5.2 oz [146.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	100 - Kabelbinder
--------------------	-------------------

Garantieinformatio
nen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.