

Colliers de Serrage avec Trous de Montage 20 cm - Largeur 4 mm - Diam. de faisceau 52 mm - Résistance 22 kg - Colliers autobloquants en Nylon 66 avec trous de vis - Homologués UL - 100 pcs

N° de produit: CBMZTS10N8



Ces colliers de serrage large avec trou de montage vous permettent de fixer et regrouper facilement plusieurs câbles pour une organisation et acheminement plus clair. Pack de 100 serre-câbles blancs, pour avoir toujours une quantité suffisante à portée de main.

Les serre-câbles en plastique sont pourvus d'un trou de montage de 5 mm de diamètre vous permettant de regrouper des câbles et puis de fixer le faisceau au mur. Les colliers autobloquants ont une longueur de 20 cm pour des faisceaux allant jusqu'à 52 mm de diamètre. Ils s'installent ou se retirent rapidement et facilement. Conçus d'une seule pièce avec une tension réglable ils sont parfait pour organiser les câbles réseau, les câbles d'alimentation ou autres câbles de votre domicile ou de votre poste de travail au bureau.

Composés de Nylon 66, ces serre-câbles sont ultra résistants et flexibles. Ils ont été rigoureusement testés pour supporter un poids jusqu'à 22 kg et sont Approuvés UL avec résistance au feu UL94 V-2, et Certifiés CE & Lloyd's Register.

Pour répondre à tout type d'utilisation, StarTech.com propose une large sélection de colliers de serrage de différentes longueurs et couleurs: <

Pack de 100 pcs - Colliers de serrage 110 mm avec trou de montage (CBMZTS10N4)

Pack de 100 pcs - Colliers de serrage 171.5 mm avec trou de montage (CBMZTS10N6)

Pack de 100 pcs - Colliers de serrage 219 mm avec trou de montage (CBMZTS10N8)

StarTech.com est le choix privilégié des professionnels de l'informatique depuis plus de 30 ans.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

- **PAQUET DE 100 COLLIERS DE SERRAGE AVEC TROU DE MONTAGE** : Organisez les câbles grâce aux serre-câbles autobloquants blancs de 20 cm; Faisceaux jusqu'à 52 mm de diamètre; collier autobloquant pour serrer les câbles facilement; UL File Number: E97527
- **TROU DE MONTAGE** : Visser et fixer des câbles coaxial, câbles téléphonique RJ11, câbles audio, vidéo, réseau RJ45 CAT5/CAT6 et USB sur des plinthes, boiserie, cloisons sèches ou maçonnerie avec une seule vis ou un seul clou
- **RESISTANCE INDUSTRIELLE** : Fabriqués en nylon 66 durable, ces colliers de serrage sont testés pour supporter jusqu'à 22 kg ; classés UL94 V-2 pour une résistance au feu allant jusqu'à 85°C ; approuvés DNV-GL et ABS ; RoHS ; TAA
- **AUTRES DIMENSIONS DISPONIBLES** : Attache câbles disponibles en longueurs de 110 mm pour un diamètre de faisceau de 24 mm et un poids de 8 kgs (CBMZTS10N4) ; 171,5 mm pour un diamètre de 40 mm et un poids de 18 kgs (CBMZTS10N6) ; 219 mm pour un diamètre de 40 mm et un poids de 22 kgs (CBMZTS10N8)
- **AVANTAGE STARTECH.COM** : le choix des professionnels de l'informatique depuis plus de 30 ans ; Ces colliers de serrage réglables bénéficient d'une garantie de 2 ans de StarTech.com, y compris un support technique multilingue gratuit 24/5

Caractéristiques physiques

Politique de garantie	2 Years
Couleur	Blanc
Type de boîtier	Nylon 66
Longueur du produit	8.6 in [21.9 cm]
Largeur du produit	0.2 in [4.2 mm]
Hauteur du produit	0.1 in [1.3 mm]

	Poids du produit	0.0 oz [1.4 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	100
	Longueur du Paquet	9.7 in [24.7 cm]
	Largeur du Paquet	5.4 in [13.8 cm]
	Hauteur du Paquet	1.9 in [4.7 cm]
	Poids brut	5.2 oz [146.0 g]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	100 - Attaches de câble
Informations de garantie		
	Warranty	2 ans

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis