

ネジ止め穴付きケーブルタイ／固定穴付き
結束バンド／長さ21.9cm／幅4mm／ケーブル束の直径52mm／引張強度22kg／ナイロン66／UL規格認定品／
100本入りパック

製品ID: CBMZTS10N8



複数ケーブルの結束ときちんとした引き回しに便利な固定穴付き結束バンド(大、ホワイト)。十分なストックを確保できる100本入りです。

この結束バンドには直径5mmのネジ止め穴がついてるので、ケーブル束を壁面に固定することができます。長さ21.9cmのナイロンタイは、直径52mmまでのケーブル束に対応します。締め付け強度が調整でき、壁面への取り付け・取り外しが簡単にできるベーシックな1本型のデザインです。家庭やオフィスでのLANケーブルや電源コードなどの配線整理に最適です。

高耐久性ナイロン66素材の頑丈で柔軟なケーブルタイです。厳格な耐久テストで最大22kgの重量をクリアし、UL94V-2難燃性、UL規格認証、CEマーク、ロイドレジスターに対応しています。

このStarTech.com製ケーブルタイは、用途に合わせて長さが選べます。

100本入り 110mm ホワイト ネジ止め穴付きケーブルタイ (CBMZTS10N4)

100本入り 172mm ホワイト ネジ止め穴付きケーブルタイ (CBMZTS10N6)

100本入り 219mm ホワイト ネジ止め穴付きケーブルタイ (CBMZTS10N8)

StarTech.comでは、30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開しています。

認証、レポート、互換性



用途

製品の特長

- ・ 固定穴付き結束バンド
100本入りパック: 結束しやすいセルフロックケーブルタイで配線を整理。ケーブル束直径52mm対応 (サイズ大、長さ21.9cm、ホワイト)。
ULファイル番号: E97527
- ・
ネジ止め穴付きケーブルタイ: 同軸ケーブル、RJ11電話線、AVケーブル、LANケーブル、USBケーブルなどの束をネジや釘で固定 (すそ板、巾木、石膏ボード面、石面などに設置可能)
- ・
業務用の強度: UL規格対応、22kgの重さを支える頑丈なナイロン66素材を使用。最大温度85度のUL94V-2難燃レーティング、DNV-GL & ABS対応、RoHS対応
- ・
サイズ展開: 長さ110mm / 引張強度8kg / ケーブル束直径24mm (CBMZTS10N4)、長さ172mm / 引張強度18kg / ケーブル束直径40mm (CBMZTS10N6)
- ・ StarTech.comの利点: ITプロに選ばれる製品を30年以上に渡り展開。2年間保証と無料テクニカルサポート (月-金) を提供

物理的特徴

保証に関する方針	2 Years
色	ホワイト
エンクロージャタイプ	ナイロン66
製品縦	21.9 cm [8.6 in]
製品横	4.2 mm [0.2 in]
製品高さ	1.3 mm [0.1 in]
製品重量	1.4 g [0.0 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	100
パッケージ縦	24.7 cm [9.7 in]
パッケージ横	13.8 cm [5.4 in]
パッケージ高さ	4.7 cm [1.9 in]
工場出荷時 (パッケージ) 重量	146.0 g [5.2 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	100 - 結束バンド
---------	-------------

Warranty Information

Warranty	整備品2年保証
----------	---------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。