

20 cm Kabelbinders met Montagegat - 4 mm Breed, 52 mm Bundeldiameter, 22 kg
Treksterkte, Zelfsluitende Nylon 66 Snelbinders met Schroefgat, UL Listed, 100 stuks

Productcode: CBMZTS10N8



Deze large kabelbinders met montagegaatje zijn handig om meerdere kabels te bundelen en beveiligen. Met deze set van 100 witte tyraps, heeft u er steeds voldoende bij de hand als u kabels over een langere afstand wil aanleggen en organiseren.

Deze kabelbinders uit kunststof beschikken over een montagegaatje (diameter 5 mm) zodat u de kabels na het bundelen makkelijk tegen een muur of ander oppervlak kan bevestigen. Deze snelbinders zijn 20 cm lang en geschikt voor bundels met een diameter tot 52 mm. Ze bestaan uit één stuk en kunnen snel en eenvoudig worden geïnstalleerd of verwijderd, met instelbare spanning - perfect voor het organiseren en aanleggen van netwerk-, voedings-, of andere kabels bij u thuis of op kantoor.

Deze sterke en flexibele tyraps zijn gemaakt van duurzaam nylon 66 en zijn rigoureus getest om een gewicht van maximaal 22 kg te ondersteunen. Ze zijn ook UL Approved met UL94 V-2 brandbestendigheid rating en CE & Lloyd's Register gecertificeerd.

StarTech.com biedt diverse kabelbinders aan in verschillende lengtes en kleuren voor een brede waaier aan toepassingen:

Set van 100 Stuks - 110 mm Witte Kabelbinders met Montagegat (CBMZTS10N4)

Set van 100 Stuks - 171.5 mm Witte Kabelbinders met Montagegat

Set van 100 Stuks - 219 mm Witte Kabelbinders met Montagegat (CBMZTS10N8)

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- **100 STUKS KABELBINDERS MET MONTAGEGAATJE:** Houd kabels met kabelbundeldiameter tot 52 mm georganiseerd met deze witte trekbandjes van 20 cm; zelfsluitende tyraps om kabels makkelijk vast te binden; UL File Number: E97527
- **MET MONTAGE OGEN:** Bevestig coaxkabels, RJ11 telefoonkabels, audio-/videokabels, RJ45 CAT5/CAT6 netwerkkabels & USB-kabels aan plinten, gipsplaten, betonnen/bakstenen muren met één enkele schroef of spijker.
- **INDUSTRIËLE STERKTE:** Gemaakt van duurzaam UL-Listed Nylon 66 materiaal; Deze tie wraps werden getest om gewicht tot 22 kg te ondersteunen; UL94 V-2 brandbestendigheid tot 85C; DNV-GL & ABS Goedgekeurd; RoHS; TAA
- **ANDERE LENGTES BESCHIKBAAR:** De montageerbare snelbinders zijn beschikbaar in verschillende afmetingen: lengte 110 mm / bundeldiameter 24 mm / max. gewicht 8 kg (CBMZTS10N4); lengte 171.5mm / bundeldiameter 40mm / max. gewicht 18 kg (CBMZTS10N6); lengte 219mm / bundeldiameter 52mm / max. gewicht 22 kg (CBMZTS10N8)
- **STARTECH.COM VOORDEEL:** De eerste keuze van IT-professionals sinds meer dan 30 jaar; Deze verstelbare kabelbinders genieten van een 2 jarige garantie door StarTech.com, inclusief gratis 24/5 meertalige technische ondersteuning.

Fysieke eigenschappen

Garantiebeleid	2 Years
Kleur	Wit
Type behuizing	Nylon 66
Lengte product	8.6 in [21.9 cm]
Breedte product	0.2 in [4.2 mm]
Hoogte product	0.1 in [1.3 mm]
Gewicht product	0.0 oz [1.4 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	100
Lengte Verpakking	9.7 in [24.7 cm]
Package Width	5.4 in [13.8 cm]
Package Height	1.9 in [4.7 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	5.2 oz [146.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	100 - Kabelbinders
-------------	--------------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.