

USB-C - DisplayPort 1.4変換ケーブル/1.8m/8K60Hz/HDR HBR3 DSC対応/USBタイプC - DP 1.4 Altモード/Thunderbolt 3互換/ブラック/モニター変換ケーブル/ディスプレイ コンバーター

製品ID: CDP2DP146B



USB-C - DisplayPort 1.4ケーブル。USB

Type-Cデバイスをケーブル1本でDisplayPortモニタに接続します。機器まわりをすっきりと保つ便利なソリューションです。

このDF

1.4アダプタケーブルは、4Kの4倍にあたる8Kをサポートし、7680x4320のUHD解像度で驚きの画質を実現します。また、HBR3機能により最大32.4Gbpsの帯域に対応します。

最先端の画質に対応するケーブルは、以下の用途に最適です:

- ・デジタルサイネージウォールに鮮明な映像を表示
- ・写真や動画など、視覚に訴えるコンテンツの制作

このUSB-C -

DisplayPortアダプタケーブルは、4Kおよび1080pディスプレイとの下位互換を備えているため、家庭やオフィス、その他の作業環境で便利に使える上、将来的な8Kの普及にも対応した仕様になっています。

1.8mより短いケーブルが必要な場合には、必要ニーズに応じて3.3 ft. (1 m) DisplayPort cableご利用いただけます。

ソフトウェアやドライバーが不要なプラグアンドプレイのインストールをサポートし、手軽に導入できるアダプターケーブルです。

注意事項:

- ・お使いのUSB-CデバイスがDP Alt Modeをサポートしている必要があります。
- ・8K解像度を実現するには、映像ソースと出力機器がDisplayPort 1.4をサポートしている必要があります。

認証、レポート、互換性















用途

- · DisplayPort 1.4対応の画面(モニタ)で8Kビデオをストリーミング
- ・出張先で視覚に訴えるプレゼンテーションを実行
- ・8kテクノロジーをいち早く導入するユーザーに最適なアクセサリ
- ・クリエイティブ系のユーザーに最適

製品の特長

・ハイパフォーマンス: USB-C - DisplayPort 1.4(32.4Gbps)アダプタケーブル。HDR、DisplayHDR、HBR3、DSC、HDCP 2.2/1.4、8K/60Hz(7680x4320)、5K/60Hz、4K/120Hz、1080pをサポート

驚異の8K:8Kモニタ/ディスプレイで検証、ハードウエア/ソフトウエアのコンプライアンステストを通過。コンテンツクリエータに理想的な性能、色深度、高解像度を実現

- ・ビデオアダプタ内蔵ケーブル:故障ポイントと信号損失を最小限に留めるUSB-C -DPケーブル。ラッチ付きDPコネクタ、レベル4の気中/接触放電ESD保護、EMIシールドで安定した接続機能を提供
- ・動作検証済み: Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme, Dell XPS、HP EliteBook/ZBook、TB3 Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Max搭載MacBook / MacBook Air、iPad Pro、Surface Laptop 3/Pro 7など各種USB-C DP Altモード & Thunderbolt 3デバイスで動作確認済み
- ・互換性:ソフトウエア/ドライバ不要のUSB Type-C DisplayPort変換ケーブル(1.8m)。DisplayPort 1.2と下位互換性あり。Windows、MacOS、Linux、iPadOS対応

ハードウェア

保証に関する方針 3 Years

アクティブ または パッシブ アクティブ

AV入力 USB-C

ポート数 1

AV出力 DisplayPort 1.4

チップセットID STM32F072CBY6TR

性能

Video Revision DisplayPort 1.4

対応解像度 DisplayPort: 7680x4320 (8K) / 60Hz

ワイド画面サポート あり

帯域幅 HBR3



	オーディオ仕様	7.1ch サラウンドサウンド
コネクタ	7.4.5.4	4 UOD 0 (0418), D: L D (######### LT L")
	コネクタA	1 - USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)
	コネクタB	1 - DisplayPort [20ピン]
特記 / 必要条件	システムおよびケーブル要件	このアダプタを使用するには、USB-Cデバイス側でDPオルタネートモードに 対応している必要があります。
		8Kの解像度を得るには、ソースと出力先でDisplayPort 1.4に対応している必要があります。
環境条件		
	動作温度	5° C to 35° C (41° F to 95° F)
	保存温度	-20° C to 60° C (-4° F to 140° F)
	湿度	80%-90%RH
		-
	色	ブラック
	製品縦	1.8 m [5.9 ft]
	製品横	2.0 cm [0.8 in]
	製品高さ	1.2 cm [0.5 in]
	製品重量	55.0 g [1.9 oz]
	パッケージ数量	1
	パッケージ縦	18.1 cm [7.1 in]
	パッケージ横	15.7 cm [6.2 in]
	パッケージ高さ	2.7 cm [1.1 in]
	工場出荷時(パッケージ)重量	48.0 g [1.7 oz]
箱に含まれているもの	パッケージ内容	1 - USB-C - DisplayPort変換アダプタ 4K対応

^{*} 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。