

USB-C - DVI変換ケーブル／3m／1920x1200(1080p)／USBタイプC - DP Altモード／Thunderbolt 3互換／ブラック／モニター変換ケーブル／ディスプレイ コンバーター

製品ID: CDP2DVI3MBNL



Thunderbolt 3/USB

Type-C対応機器をDVIモニタにケーブル1本で接続できるアダプタケーブル。余分な配線を減らし、デスク周りをすっきりと保てる便利なソリューションです。

このUSB-C - DVIアダプタケーブルは、USB-Cに内蔵のビデオ機能を活かし、1920 x 1200解像度の鮮明な画質を提供します。

また、1080pディスプレイとも下位互換性があり、家庭やオフィスその他の作業環境で便利に使えるアクセサリです。

3mのケーブル長でコンパクトに接続できるモニターケーブルは、余分な配線やアダプタを減らし、機器周りをすっきりと保ちます。より短い距離での接続には、1m (CDP2DVIMM1MB) および2m (CDP2DVIMM2MB) のUSB-C - DVIケーブルをご利用いただけます。用途に合った長さのケーブルを選べるようになっています。

リバーシブル設計のUSB-Cコネクタは、挿入が簡単にできる便利な形状になっています。MacおよびWindows両方のコンピュータでプラグアンドプレイに対応しており、手軽に使えるアダプタケーブルです。

注意: このアダプタを使用するには、USB-Cポート側でUSB-C互換DisplayPort (DP Altモード)に対応している必要があります。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ USB-C/Thunderbolt 3対応デバイスをDVIディスプレイに接続
- ・ ホームオフィス、作業デスクなどの環境に最適
- ・ 1920x1200解像度サポートによる高画質イメージ

製品の特長

・ディスプレイ互換性: 各種ブランドのDVI-D (シングルリンク) ディスプレイで検証済み (Dell/Samsung/LG/Asus/Acer製モニター、Sony/Christie/LG/NEC/Epson製プロジェクタなど)。会議室やオフィスでの配線に理想的

・パフォーマンス: DP 1.2 Altモード、HBR2対応USB-C – DVI-Dシングルリンクケーブル (3m ブラック)。1920x1200 (1080p) 60Hz 解像度、EDID & DDCパススルー対応、Thunderbolt 3互換

・一体型ケーブル: 故障ポイントと信号損失が少ないアダプタ内蔵ケーブル。DVIコネクタにアダプタチップ搭載のスリムで柔軟なデザイン。オフィスの機器周りをすっきりと配線

・互換性: Dell XPS、Precision & Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon Extreme、Surface Pro 7/Laptop 3/Book 3、MacBook Pro、iPad Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & ZBook、Chromebookなど

・簡単導入: USB Type C DP Altモード (Thunderbolt 3互換) デバイスで検証済み。macOS、iPadOS、Windows 10、Linux、Chrome OS、Androidでプラグアンドプレイに対応、ドライバ不要のビデオ変換ケーブル

ハードウェア

保証に関する方針	3 Years
AV入力	USB-C
ポート数	1
AV出力	DVI-D (シングルリンク)
チップセットID	VIA/VLI – VL103 Parade – PS171

性能

最大デジタル解像度	1920x1200
対応解像度	1024x768 1280x720 (ハイデフィニション 720p) 1920x1080 (ハイデフィニション 1080p) 1920x1200
オーディオ仕様	DVI (オーディオ非対応)

コネクタ

コネクタA	1 – USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード) 1 – DVI-D [25ピン]
-------	---

特記 / 必要条件

システムおよびケーブル要件 2014年以前に製造された一部のデュアルリンクDVIモニタでは、本アダプタの使用時に解像度が制限されることがあります。

このアダプタは、Apple Cinema Displayとは互換性がありません。

注意 本アダプタを使用するには、USB-CポートがDisplayPort (DPオルタナートモード)に対応している必要があります。

環境条件

動作温度	0° C to 45° C (32° F to 113° F)
保存温度	-10° C to 70° C (14° F to 158° F)
湿度	5%-90% RH 結露なし

物理的特徴

色	ブラック
ケーブル長	3 m [9.8 ft]
製品縦	3.0 m [9.8 ft]
製品横	2.0 cm [0.8 in]
製品高さ	1.0 cm [0.4 in]
製品重量	141.0 g [5.0 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	17.0 cm [6.7 in]
パッケージ横	14.2 cm [5.6 in]
パッケージ高さ	3.3 cm [1.3 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	150.0 g [5.3 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - USB-C - DVI ケーブル
---------	----------------------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。