

USB Type-C – DVI 変換アダプタ / USB Power Delivery / USB-C – DVI-Dビデオ変換 / 1080p / タイプC – DVI シングルリンク 映像コンバータ / 60W PD対応 / Thunderbolt 3 互換 / ブラック

製品ID: CDP2DVIUCP



Ultrabook™、MacBook ProなどのUSB-CノートパソコンをDVIディスプレイに接続するUSB-C™ – DVI変換アダプタ。USB給電(PD)仕様に対応しており、DVIディスプレイへのビデオ出力を行いながらノートパソコンの給電と充電を行います。

USB

Type-Cは、複数の必須機能をひとつのダイナミックポートに組み込んだユニバーサル接続規格です。このアダプタは、最新のMacBookまたはWindows® ノートパソコンなど、DisplayPortビデオ信号を通すUSB-Cデバイスで使用することができます。また、Thunderbolt™ 3ポートとも互換性があります。

ビデオ出力を行うとノートパソコンのUSB-Cポートを塞いでしまうビデオアダプタとは異なり、本製品はUSB給電(最大60W)に対応するUSB-Cチャージポートも提供します。本アダプタのUSB-Cポートにノートパソコンの電源アダプタを接続するだけで、ノートパソコンの充電とビデオ出力が同時に1つのポートで可能になります。USB-Cポートの数が限られているノートパソコンに最適なアクセサリとなります。

このUSB

Type-Cビデオアダプタは小型軽量設計で持ち運びに適しています。ノートパソコンバッグやキャリーケースに軽く収まり、端末と一緒に携帯する際に便利です。オフィスでのBYOD(私物デバイス持ち込み)用途で最適なソリューションとなります。

このアダプタケーブルは、汎用性に優れ便利なUSB Type-Cポートを使用します。USB

Type-Cコネクタは、どちら側を上にしても差し込めるリバーシブル構造です。プレゼンテーションや情報共有を行う際、ディスプレイやプロジェクタへの挿入方向を間違えて慌てることがありません。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ USB Type-C搭載ノートパソコンの充電とビデオ出力に同じUSB-Cポートで対応
- ・ アダプタを携帯し、外出先のDVIモニターやプロジェクタに接続
- ・ オフィスのBYOD(私物デバイス持ち込み)、CYOD(会社が複数のデバイスを用意)ワークステーションに接続

製品の特長

・ パフォーマンス: DP 1.2 Alt モード、HBR2対応のUSB-CアダプタでDVIディスプレイに接続(DVIデジタル、シングルリンク)。USB PD機能あり、1920x1200(1080p)60Hz 解像度、EDID & DDCパススルー対応

・ PDパススルー充電: 最大で60WのUSB Power Deliveryに対応するタイプC - DVIコンバータ(ブラック)。USB-CポートからDVIモニター/プロジェクタに接続し、同じポートでノートパソコンを充電

ディスプレイ互換性: 各種ブランドのモニター/プロジェクタで検証済み(Dell、LG、Asus、Acer、BenQ、HP、Samsung、NEC、Phillipsなど)。ノートPCバッグに入れて携帯しやすい軽量USB-C - DVI モニター変換アダプタ

・ 互換性: DP over USB Type-C(Thunderbolt 3互換)対応ノートPC各種で使用可能。ThinkPad X1 Carbon、Dell XPS 13、HP EliteBook、TB3 MacBook Pro 13/Air、Surface Book 3/Laptop 3、Chromebookなど

・ 簡単導入: プラグアンドプレイでドライバ不要のディスプレイ変換アダプタ。macOS、iPadOS、Windows、Chrome OS、Linuxをサポート。Thunderbolt 3 およびDisplayPort旧バージョンと互換

ハードウェア

保証に関する方針	3 Years
AV入力	USB-C
ポート数	1
AV出力	DVI-I(デジタルのみ、シングルリンク)
オーディオ	なし
チップセットID	Parade - PS171 VIA/VLI - VL100

性能

最大デジタル解像度	1920x1200
対応解像度	1920x1200 @ 60Hz 1920x1080 1280x720 1024x768
ワイド画面サポート	あり
オーディオ仕様	DVI(オーディオ非対応)

コネクタ

コネクタタイプ	1 – USB Type-C (24ピン) USB Power Deliveryのみ
コネクタA	1 – USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)
コネクタB	1 – DVI-I [29ピン]

特記 / 必要条件

注意	このアダプタは、Apple Cinema Displayとは互換性がありません。
----	--

電源

Power Delivery	60 W
----------------	------

環境条件

動作温度	0° C to 45° C (32° F to 113° F)
保存温度	-10° C to 70° C (-14° F to 158° F)
湿度	0~90% RH

物理的特徴

色	ブラック
エンクロージャタイプ	プラスチック
ケーブル長	100 mm [3.9 in]
製品縦	58 mm [2.3 in]
製品横	4 cm [1.6 in]
製品高さ	1.3 cm [0.5 in]
製品重量	32 g [1.1 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	17.1 cm [6.7 in]
パッケージ横	14.4 cm [5.7 in]
パッケージ高さ	3.2 cm [1.3 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	100.0 g [3.5 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 – USB-C – DVI アダプタ
---------	----------------------

* 製品の的外観や仕様は予告なく変更する場合があります。