

USB-C – HDMI 2.0変換ケーブル／1m／4K60Hz／HBR2対応／USBタイプC – DP 1.2 Altモード／Thunderbolt 3互換／ホワイト／モニター変換ケーブル／ディスプレイ コンバーター

製品ID: CDP2HD1MWNL



USB-C™をHDMI®に変換するアダプタケーブル。USB Type-C™対応デバイスを直接HDMIモニタ、テレビ、プロジェクタなどに1mの長さで接続できる便利なソリューションです。MacBook、ChromeBook Pixel™、Dell™ XPS™ モデル13/15など、DP Altモードに対応するUSB-Cデバイスに対応し、Thunderbolt™ 3ポートとも互換性があります。

ホワイトのアダプタは、MacBook や HP® Envyなどのモデルと相性の良い外観になっていますが、HDMIをサポートするすべてのUSB-Cコンピュータで使用可能です。1mのケーブル長で直接接続できるアダプタケーブルは、余分な配線やアダプタを減らし、すっきりと配線することができます。

接続距離が長い場合は、StarTech.com製2m USB-C – HDMI ケーブル (CDP2HD2MWNL)および 3m USB-C – HDMI ケーブル (CDP2HD3MWNL)がご利用になれます。設置ニーズに合わせてケーブルの長さが選択可能です。

4K/60Hzモニタ(TV)は、1080pHD画質の4倍という驚きの画質を実現します。このアダプタケーブルは、USB Type-Cに内蔵のビデオ機能を活かし、4K対応ディスプレイにUltra HDの画質を表示します。

また、このアダプタは1080pディスプレイとも下位互換性があります。家庭やオフィスその他で、現在使用中のHD作業環境でも最適なアクセサリとなり、同時に将来的な4K/60Hz導入にも対応可能です。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ 教室、講堂、会議室などに備え付けのHDMIプロジェクタやディスプレイにUSB-C対応コンピュータを接続
- ・ ホームワークステーションやオフィスのホットデスクで使用し、USB-CパソコンとHDMIディスプレイの互換性を確保

製品の特長

・ 高性能: 4K60Hz (3840x2160) UHD解像度、7.1chオーディオ、HDCP 2.2/1.4対応 USB-C – HDMI 2.0 変換アダプタケーブル (1m ホワイト)。1080p & Thunderbolt 3互換

・ アダプタ内蔵: HDMIコネクタにアダプタチップ搭載のスリムで柔軟なデザイン。オフィス、会議室、ホームオフィスですっきり配線できるディスプレイ変換ケーブル

・ 互換性: Dell XPS、Precision & Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon Extreme、Surface Pro 7/Laptop 3/Book 3、MacBook Pro、iPad Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & ZBook、Chromebook

・ ディスプレイ互換性: 4K60Hzのピーク性能を各種ブランドのディスプレイ機器で検証 (Dell/Asus/Acer/BenQ/LG/Samsung/Sharp/Sony/Epson)

・ 簡単導入: ドライバ不要のプラグアンドプレイで動作 (macOS/iPadOS/Windows 10/Linux/ Chrome OS/Android)。USBタイプC DP Altモード/TB3デバイスでの互換性を検証

ハードウェア

保証に関する方針	3 Years
AV入力	USB-C
ポート数	1
AV出力	HDMI 2.0
チップセットID	VIA/VLI – VL100 Parade – PS176

性能

最大デジタル解像度	3840x2160 @ 60 Hz
対応解像度	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 2560x1440 2560x1600 3840x2160 (Ultra HD 4K)
ワイド画面サポート	あり
オーディオ仕様	7.1サラウンドサウンド

コネクタ

コネクタA	1 – USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)
コネクタB	1 – HDMI [19ピン]

特記 / 必要条件

注意	このアダプタを使用するには、USB-Cポート経由のDisplayPort (DP Altモード)に対応している必要があります。
----	---

環境条件

動作温度	0° C to 45° C (32° F to 113° F)
保存温度	-10° C to 70° C (14° F to 158° F)
湿度	5%-90% RH 結露なし

物理的特徴

色	ホワイト
ケーブル長	1 m [3.3 ft]
製品縦	1.0 m [3.3 ft]
製品横	2.2 cm [0.9 in]
製品高さ	1.4 cm [0.6 in]
製品重量	50.0 g [1.8 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	14.1 cm [5.6 in]
パッケージ横	12.3 cm [4.8 in]
パッケージ高さ	1.7 cm [0.7 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	42.0 g [1.5 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - USB-C - HDMIケーブル
---------	----------------------

Warranty Information

Warranty	整備品3年保証
----------	---------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。