

USB-C auf VGA und HDMI Adapter - 2-in-1 - 4K 30Hz - Space Grey

Product ID: CDP2HDVGA



Mit diesem USB-C-auf-VGA-und-HDMI-Adapter profitieren Sie von einer tragbaren Lösung, mit der Sie Ihren USB-C-Laptop an ein VGA- oder HDMI-Display anschließen können. Der Multiport-Videoadapter kann auch als Splitter eingesetzt werden. So können Sie ein identisches Videosignal gleichzeitig an zwei separate Monitore ausgeben (1 x HDMI und 1 x VGA).

Mit einem 2-in-1-USB-C-Monitoradapter müssen Sie nicht länger mehrere Adapter mit sich führen. Mit VGA- und HDMI-Ausgängen können Sie Ihren Laptop über diesen Multiport-Adapter bequem an jedes HDMI- oder VGA-Display anschließen.

Der Adapter verfügt über ein robustes Aluminiumgehäuse und kann problemlos in Ihrer Reisetasche transportiert werden.

Der HDMI-Ausgang an diesem USB-C-Videoadapter unterstützt UHD-Auflösungen von bis zu 4K 30 Hz, während der VGA-Ausgang HD-Auflösungen von bis zu 1920 x 1200 unterstützt.

Der USB-C-Videoadapter verfügt ein schiefergraues Gehäuse und ein integriertes USB-C-Kabel und passt somit optisch zu Ihrem MacBook oder MacBook Pro in Space Grey. Der Adapter ist mit Geräten kompatibel, die den USB-C DP Alt-Modus unterstützen.

Der CDP2HDVGA wird von StarTech.com mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Verbinden Sie auf Reisen praktisch jedes VGA- oder HDMI-Display

- Verwenden Sie einen Videosplitter, um ein identisches Bild gleichzeitig an einen VGA- und HDMI-Monitor auszugeben
- Geben Sie Videos an einen zweiten VGA- oder HDMI-Monitor aus

Features

- Maximieren Sie die Videokompatibilität Ihres Laptops mit einem 2-in-1-Adapter: USB-C auf HDMI® und VGA
- Unterstützung von ressourcenintensiven Anwendungen mit UHD-Auflösungen von bis zu 4K bei 30 Hz
- Der schiefergraue Adapter passt zu Ihrem MacBook oder MacBook Pro in Space Gray

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|--|
| Hardware | Warranty | 3 Years |
| | Active or Passive Adapter | Active |
| | AV-Eingang | USB-C |
| | AV-Ausgang | HDMI - 1.4 |
| | AV-Ausgang | VGA |
| | Chipset-ID | ITE - IT6222 |
| Leistung | Maximum Cable Distance To Display | 49.9 ft [15.2 m] |
| | Video Revision | HDMI 2.0 |
| | Max. Analogauflösungen | 1920 x 1200 @ 60Hz (VGA) |
| | Max. Digitalauflösungen | 3840 x 2160 bei 30 Hz (HDMI) |
| | Unterstützte Auflösungen | Maximum HDMI output:3840 x 2160 @ 30Hz |
| | Audiospezifikationen | Maximum VGA output: 1920 x 1200 @ 60Hz |
| | MTBF | 1,576,016 Stunden |
| | | <i>Lower resolutions and refresh rates may also be supported</i> |
| | | HDMI-Ausgang: 5.1 Surround Sound |
| Steckverbinder | Steckverbinder A | USB-C (24 pin) DisplayPort Alt Mode |
| | Steckverbinder B | VGA (15 pin, High Density D-Sub) |
| | Steckverbinder B | HDMI (19 pin) |
| Spezielle Hinweise/Anforderungen | Hinweis Hinweis | HDMI und VGA können gleichzeitig Videos ausgeben. Wenn beide Videoausgänge angeschlossen sind, werden die gleichen Bilder mit einer maximalen Auflösung von 1920 x 1200 bei 60 Hz angezeigt. |

Der maximale Kabelabstand zum Display bezieht sich auf digitales Video. Die VGA-Reichweite hängt von der Qualität der Verkabelung ab

| | | |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| Umwelt | Betriebstemperatur | 0°C to 45°C (32°F to 113°F) |
| | Lagertemperatur | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) |
| | Feuchtigkeit | 5 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Physische Eigenschaften | Farbe | Space Gray |
| | Akzentfarbe | Black |
| | Gehäusetyp | Aluminum |
| | Kabellänge | 6.6 in [1.7 cm] |
| | Produktlänge | 8.1 in [2.0 cm] |
| | Produktbreite | 2.4 in [62.000 mm] |
| | Produkthöhe | 0.6 in [15.000 mm] |
| | Produktgewicht | 1.5 oz [43.000 g] |
| Verpackungsinformationen | Package Length | 7.0 in [1.8 cm] |
| | Package Width | 3.1 in [80.000 mm] |
| | Package Height | 0.8 in [20.000 mm] |
| | Versandgewicht (Verpackung) | 2.2 oz [62.000 g] |
| Verpackungsinhalt | Im Paket enthalten | Reise-A/V-Adapter |

*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

