

## USB-C – Mini DisplayPort 1.2変換アダプター／4K60Hz／スペースグレイ／USB C モニター 変換コネクタ／ディスプレイ コンバーター

製品ID: CDP2MDP



USB-C – Mini DisplayPortアダプタ。ノートパソコンその他デバイスのUSB Type-Cポートからmini DisplayPort (mDP)ビデオと音声を出力します。mDPビデオ信号を通すUSB 3.1またはThunderbolt 3 Type-Cデバイスと互換性があります (MacBook Pro、Chromebook、2018 iPad Proなど)。

このビデオ変換アダプターは、信号を増幅する独自のビデオ信号ブースターを搭載しており、接続するケーブルの品質に関わらず信頼性の高い性能を発揮します。また、このアンプは他の類似品に比べて、対応するDPケーブルの最大長が長くなっています。

このアダプタは、コンピュータのUSB-C接続からビデオ機能を引き出し、4K/60Hzディスプレイに鮮明なUHD画質で出力します。

3840 x 2160p (60Hz)の解像度に対応し、4Kビデオ表示など高解像度タスクに最適です。また、1080pディスプレイとも下位互換性があり、様々な作業用途に適したアクセサリです。

このアダプタは、ポータブル機器のUSB Type-Cポートに接続して使用します。USB-Cは柔軟性に優れ、リバーシブルのコネクタはどちら側を上にしても機器に接続できます。Thunderbolt 3とも互換性があり、MacまたはWindowsベースのThunderbolt 3コンピュータと簡単に接続できます。

コンパクトなUSB-C – mDPビデオアダプは、ノートパソコンバッグに軽く収まります。携帯しやすい設計はオフィスでのBYOD (私物デバイス持ち込み)用途に最適です。

### 認証、レポート、互換性



## 用途

- ・ USB-Cノートパソコンをオフィス備品のmDPディスプレイに接続
- ・ ノートパソコンから会議室のmDPディスプレイにプレゼンテーションを表示
- ・ USB-C搭載ノートパソコンに外付けディスプレイを接続

## 製品の特長

- ・ **ハイパフォーマンス:** USB-CまたはThunderboltポート搭載したパソコンをMini DisplayPortモニターに接続するためのUSB C - mDP変換アダプター (mDPケーブル別売)。最大4K60Hz UHD (3840x2160)の解像度に対応し、1080pとの下位互換性あり
- ・ **優れた互換性:** Dell XPS、Precision、Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon、Extreme、Surface Laptop 3、Pro 7、HP EliteBook、Chromebook、MacBook Pro/Air (Intel & Mシリーズ) などDP AltモードUSB-CおよびThunderbolt搭載パソコンに対応したビデオ変換アダプター
- ・ **優れた互換性:** Dell UltraSharp、Samsung、Asus ProArt、Acer、LGなど、さまざまなMini DisplayPortモニターで4K60Hzのピークパフォーマンスを確認済み。ウルトラワイドディスプレイ (3440 × 1440) にも対応する映像変換アダプター
- ・ **Appleモニター互換:** Mini DisplayPort搭載のディスプレイ (30インチApple Cinema Display (A1083)、27インチ/24インチApple LED Cinema Display (A1316/A1267) など) に対応。注意: Thunderbolt対応のモニター (27インチApple Thunderbolt Display (A1407) など) には対応していません。
- ・ **仕様:** 携帯性に優れたコンパクト設計 / DP Altモード / mDP 1.2 HBR2 / 2chオーディオ / HDCP 2.2 / 1.4 / ケーブル長: 14cm / USB Type-C (DisplayPort over USB-C) / USB C (オス) - Mini DisplayPort (メス) / ドライバ不要セットアップに対応 / OSに依存せず

---

### ハードウェア

保証に関する方針	3 Years
アクティブ または パッシブ	パッシブ
AV入力	USB-C
AV出力	Mini DisplayPort 1.2
オーディオ	あり
チップセットID	NXP - PTN5100 Pericom - PI3DPX1203

---

### 性能

Maximum Cable Distance To Display	2 m [6.6 ft]
Video Revision	DisplayPort 1.2
最大デジタル解像度	4K (3840 x 2160) @ 60 Hz
対応解像度	1024 x 768 1280 x 720 1920 x 1080 @ 144hz

		1920 x 1200
		2560 x 1440
		2560 x 1600
		3840 x 2160 @ 60Hz
	ワイド画面サポート	あり
	オーディオ仕様	7.1ch サラウンドサウンド
<hr/>		
コネクタ		
	コネクタA	1 - USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)
		1 - Mini-DisplayPort [20ピン]
<hr/>		
特記 / 必要条件		
	システムおよびケーブル要件	<p>このアダプタを使用するには、USB-Cデバイス側でDPオルタネートモードに対応している必要があります。</p> <p>このアダプタは、シングルモードのMini DisplayPort信号を出力します。Mini DisplayPort - HDMI、Mini DisplayPort - VGA、Mini DisplayPort - DVIアダプタなど、他のビデオアダプタの追加には対応していません。</p> <p>Thunderboltディスプレイには対応していません。</p>
<hr/>		
環境条件		
	動作温度	0° C to 45° C (32° F to 113° F)
	保存温度	-10° C to 70° C (14° F to 158° F)
	湿度	5% - 90% RH (結露なし)
<hr/>		
物理的特徴		
	色	ホワイト
	エンクロージャタイプ	プラスチック
	ケーブル長	140 mm [5.5 in]
	製品縦	18.0 cm [7.1 in]
	製品横	2.7 cm [1.1 in]
	製品高さ	1.6 cm [0.6 in]
	製品重量	23.0 g [0.8 oz]
<hr/>		
パッケージ情報		
	パッケージ数量	1
	パッケージ縦	21.8 cm [8.6 in]
	パッケージ横	5.9 cm [2.3 in]

パッケージ高さ 4.1 cm [1.6 in]

工場出荷時(パッケージ)重量 36.0 g [1.3 oz]

---

箱に含まれているもの

パッケージ内容 1 - USB-C - Mini DisplayPort アダプタ

---

Warranty Information

Warranty 整備品3年保証

---

\* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。