

USB-C - VGA変換アダプター／1920x1080(1080p)／ホワイト／USB C モニター 変換コネクター／ディスプレイ  
コンバーター

製品ID: CDP2VGAW



StarTech.com

このUSB-C™ - VGAビデオ変換アダプタがあれば、USB Type-C™対応デバイスから高解像度VGAビデオを出力することができます。

#### USB

Type-Cは、必要な機能をすべて1つのダイナミックポートに取り入れたユニバーサル接続規格です。このコネクタはMacBookやChromebookなどのモバイルデバイスに適しています。MacBookやChromebook PixelなどのDisplayPortビデオ信号を送受信できるUSB-C対応デバイスで動作します。本製品は、Thunderbolt™ 3ポートと互換性があります。

#### このUSB

Type-C変換アダプタは軽量小型設計で、ノートパソコン用バッグやキャリングケースにぴったり収まるため、MacBookやChromebookと一緒に持ち運ぶのに完璧なアクセサリです。また、持ち運びやすいデザインのおかげでオフィスでのBYOD(Bring Your Own Device: 私物デバイスの業務活用)に最適です。

この変換アダプタがあればお使いのポータブルデバイス上の汎用USB Type-Cポートを活用することができます。USB Type-Cはリバーシブルコネクタなので、どのような差し込み方をしても動作し、プレゼンテーションをする場合や同僚と協業する場合でも、デバイスの設定に手間取って気まずい思いをすることもありません。

このアダプタは最大1920x1200または1080pの解像度に対応しています。旧型のVGAモニタ、プロジェクタ、TVに接続してみると、その画質に驚かれることでしょう。さらに、USB Type-C接続に内蔵されているビデオ性能を利用して細部に渡るまで高精度の画像をお届けします。

MacBookとの相性のよいホワイトケースを採用しています。

#### 認証、レポート、互換性





## 用途

- このアダプタを外出の際に携帯すれば、外出先で使用される事実上すべてのVGAディスプレイやプロジェクタに接続することが可能です
- BYOD用のMacBook / Ultrabookを職場のVGAディスプレイに接続します
- USB-C対応ノートパソコンを会議室に持ち込めば、いつでもプレゼンテーションを始められます
- VGAディスプレイをお使いのUSB-Cノートパソコンに接続すれば、セカンダリモニタとして使用できます

## 製品の特長

- 携帯に便利：ノートパソコンケースにすっきりと収まるコンパクトなデザイン。MacBook ProなどのUSB Type CデバイスからVGAディスプレイやプロジェクターなどに接続可能。コンパクトで携帯性に優れたUSB Cビデオアダプター
- 鮮明な画質：USB-C搭載のノートパソコンをVGA対応ディスプレイに接続し色鮮やかな画質を再現。最大1920x1200の解像度に対応し、VGA対応モニターやプロジェクターでフルHDのイメージを提供
- 優れた互換性：USB-CおよびThunderbolt 3搭載のデバイスに対応するUSB-Cビデオアダプター。また、WindowsとMacの両方に対応し、様々なシステムで幅広い互換性を確保
- BYOD（私物デバイス持ち込み）用途に理想的：携帯性に優れ、オフィスでのBYOD やホットデスクでの作業環境に理想的。USB Type-C 対応のノートパソコンやデバイスを行く先々のVGAディスプレイに接続できる USB C – VGA変換アダプター
- StarTech.comの強み：30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

### ハードウェア

保証に関する方針	3 Years
AV入力	USB-C
ポート数	1
AV出力	VGA
チップセットID	ITE IT6516
	Via Labs VL103

### 性能

最大アナログ解像度	1920x1200 or 1080p
ワイド画面サポート	あり
オーディオ仕様	VGA: オーディオには未対応

### コネクタ

コネクタA	1 – USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)
-------	---

コネクタB

1 – VGA(高密度D-Sub)[15ピン]

---

特記 / 必要条件

システムおよびケーブル要件 このアダプタを使用するには、USB-Cデバイス側でDPオルタネートモードに対応している必要があります。

---

電源

電源 USB電源

---

環境条件

動作温度 0° C to 45° C (32° F to 113° F)  
保存温度 -10° C to 70° C (14° F to 158° F)  
湿度 10%–85%RH

---

物理的特徴

色 ホワイト  
ケーブル長 140 mm [5.5 in]  
製品縦 17.5 cm [6.9 in]  
製品横 3.5 cm [1.4 in]  
製品高さ 1.6 cm [0.6 in]  
製品重量 23.0 g [0.8 oz]

---

パッケージ情報

パッケージ数量 1  
パッケージ縦 15.8 cm [6.2 in]  
パッケージ横 12.2 cm [4.8 in]  
パッケージ高さ 1.8 cm [0.7 in]  
工場出荷時(パッケージ)重量 30.0 g [1.1 oz]

---

箱に含まれているもの

パッケージ内容 1 – USB-C – VGAアダプタ

---

Warranty Information

Warranty 整備品3年保証

\* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。