USB Type-C マルチディスプレイアダプター HDMI/VGA/Mini DisplayPort/DVI 4K/30Hz 4K(HDMI 1.2 & mDP 1.2)/1080p(VGA & DVI)対応 スペースグレー アルミ筐体

製品ID: CDPVDHDMDPSG

USB-C™対応マルチアダプタ（スペースグレー）。USB Type-Cポート搭載ノートパソコンをVGA/DVI/HDMI®/Mini DisplayPortディスプレイに接続するポータブルソリューションです。カラーバリエーションとして、シルバー（製品番号：CDPVGDVHDMDP）とローズゴールド（製品番号：CDPVDHDMDPRG）があります。

フォーインワン（4-in-1）タイプのビデオアダプタにより、ディスプレイごとに異なるアダプタを携帯する必要がなくなります。VGA、DVI、HDMI、mDPの4種類の出力に対応し、ノートパソコンをあらゆるタイプのディスプレイに接続できるようになります。トラベル用として、またはBYOD（私物デバイス持ち込み）環境に最適なプラグアンドプレイソリューションです。

HDMIおよびmDP出力では、4K解像度に対応しており、HD解像度1080pの4倍にあたる高画質を提供します。すべての出力（HDMI/mDP/VGA/DVI）で1920 x 1200のHD解像度に対応しています。

このUSB Type-Cマルチアダプタは、アルミ筐体を使用しており、スペースグレーのMacBookと同色のデザインになっています。USB-C DP Altモードに対応したデバイスであれば、MacBook以外でも使用可能です。収納しやすい本体一体型のUSB-Cマグネットケーブルがついており、持ち運びに最適です。

認証、レポート、互換性

用途

・外出先であらゆるディスプレイに接続

・職場や学校に備え付けのVGA/DVI/HDMI/mDPディスプレイにMacBookを接続（私物を持ち込むBYOD環境で便利）

・VGA/DVI/HDMI/mDPモニタをMacBookに外付けディスプレイとして接続

製品の特長

・4 in 1 マルチポートUSB-Cビデオアダプタ：USB-C（DPオルタネートモード）ポートから4種類のビデオ出力が可能。HDMI（4K/30Hz & 7.1chオーディオ）、mDP（4K 60Hz & 2chオーディオ）、VGA/DVI（1080p）、HDCP 2.2/1.4、Thunderbolt 3互換

.
頑丈＆ポータブル：携帯しやすい本体一体型のマグネットケーブルと堅牢なアルミ筐体（スペースグレー）。オフィス、自宅、会議室、教室などの行き来が多いユーザーに理想的

・互換性：Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Surface Laptop 3/Surface Book 3、TB3 MacBook Pro/Air、HP EliteBook/Spectre/ZBook、Chromebook

・検証済みアダプタ：mini DisplayPort（4K/60Hz）、HDMI
（4K30Hz）、VGA/DVI（1080p）の性能をTV、モニタ、プロジェクタで検証済み。
Dell、Asus、Acer、Samsung、Sharp、Sony、Epsonなどのブランドに対応

・簡単セットアップ ：ドライバ不要、プラグアンドプレイ接続に対応。Windows/macOS/Linux/Chrome OSなど複数OSプラットフォームと完全互換

ハードウェア

保証に関する方針	3 Years
アクティブ または パッシブ	アクティブ
AV入力	USB-C
AV出力	HDMI - 1.4
	Mini DisplayPort 1.2
	DVI-I（デジタルのみ、シングルリンク）
	VGA
チップセットID	Cypress - CYPD1120
	Cypress - CY7C65210
	Parade - PS8348B
	Parade - PS171

性能

Maximum Cable Distance To Display	15.2 m [49.9 ft]
	15.2 m [49.9 ft]
	15.2 m [49.9 ft]
Video Revision	DisplayPort 1.2
最大アナログ解像度	1920 x 1200 @ 60Hz

	最大デジタル解像度	3840 x 2160 @30Hz
	対応解像度	Max HDMI output: 3840 x 2160 @ 30Hz
		Max mDP output: 3840 x 2160 @ 60Hz
		HDMI and mDP output: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
		DVI and VGA output: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
	ワイド画面サポート	あり
	オーディオ仕様	HDMIおよびmDP出力 - 7.1サラウンドサウンド
		DVI（オーディオ非対応）
		VGA: オーディオには未対応
		Mini DisplayPort（2chオーディオ）
	MTBF	654,111時間
コネクタ		
	コネクタA	1 - USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)
	コネクタB	1 - Mini-DisplayPort [20ピン]
		1 - VGA（高密度D-Sub）[15ピン]
		1 - DVI-D [25ピン]
		1 - HDMI [19ピン]
特記 / 必要条件		
	注意	このビデオアダプタでは、一度に一回のビデオ出力のみサポートします。複数の接続が行われる場合は、一件の接続のみが機能します。
		ディスプレイまでの最大ケーブル長さはHDMI出力に関してのみ言及しています。VGA出力に関しては使用するケーブルの品質に依存します
環境条件		
	動作温度	0° C to 45° C (32° F to 113° F)
	保存温度	-10° C to 70° C (14° F to 158° F)
	湿度	ストレージ: 5% ~ 90 % RH（結露なし）
		動作中: 10% ~ 85 % RH（結露なし）)
物理的特徴		
	色	スペースグレー

	エンクロージャタイプ	アルミ
	ケーブル長	110 mm [4.3 in]
	製品縦	17.5 cm [6.9 in]
	製品横	14.5 cm [5.7 in]
	製品高さ	3.0 cm [1.2 in]
	製品重量	180.0 g [6.4 oz]
パッケージ情報		
	パッケージ数量	1
	パッケージ縦	17.5 cm [6.9 in]
	パッケージ横	14.4 cm [5.7 in]
	パッケージ高さ	3.2 cm [1.3 in]
	工場出荷時（パッケージ）重量	176.0 g [6.2 oz]
箱に含まれているもの		
	パッケージ内容	1 - トラベルAVアダプタ

＊ 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。