

3 in 1 USB Type-C接続マルチディスプレイアダプタ USB-C – VGA/ DVI/ HDMI 4K対応

製品ID: CDPVGDVHDB



USB-C対応スリーインワン(3-in-1)トラベルアダプタ。USB-Cポート搭載のコンピュータにVGA、DVI、HDMI®ディスプレイを接続することができます。

このトラベルアダプタは、DP altモードに対応するコンピュータで使用可能です。DP altモード対応のコンピュータでは、DisplayPortビデオ信号をUSB-Cポートから伝送することができます。

このトラベルアダプタには、本体一体型のブラックのUSB-Cケーブルがついており、Dell XPS™、MacBookその他、DP altモード対応のUSB-C搭載端末に適しています。

このスリーインワンアダプタは、VGA、DVI、HDMI出力に対応しているため、ノートパソコンのUSB Type-Cポートから会議室や教室に設置してある一般的なディスプレイすべてに対応可能です。ディスプレイタイプごとに別々のアダプタを用意する手間がありません。

複数のビデオ出力と小型設計により、外出先でのプラグアンドプレイや、オフィスでのBYOD(私物デバイス持ち込み)環境に最適なソリューションとなっています。

このアダプタには、本体一体型のケーブルマネージャがついており、本体の側面に素早くケーブルを収納することができます。移動時にも鞆の中でケーブルが邪魔にならず、安全に持ち運ぶことができます。

このトラベルアダプタのHDMI出力は、Ultra HD 4Kの解像度に対応しており、HD解像度1080pの4倍にあたる高画質を提供します。1080pや720pなど、より低い解像度との下位互換性もあり、レガシービデオ装置にも適しています。VGAおよびDVI出力でも、1920 x 1200の高解像度に対応しており、優れた画質を保持します。

このトラベルアダプタは、DisplayPort信号を出力するUSB Type-C Intel® Thunderbolt™ 3デバイスと互換性があります。

注意:

本製品をMacBookで使用する場合、macOS 10.12.6 または、それ以降のOSが必要です。

本アダプタを使用するには、USB-Cポート搭載ノートパソコン側でビデオ(DPオルタナートモード)をサポートしている必要があります。このアダプタは、USB給電には対応していません。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ 外出先で多様なディスプレイに接続できる携帯用アダプタ
- ・ BYOD (私物デバイス持ち込み) 環境でDell XPS、Chromebook Pixel、MacBookなどのUSB-Cノートパソコンを勤務先のVGA/DVI/HDMIディスプレイに接続
- ・ VGA/DVI/HDMIモニタを外付けモニタとして接続

製品の特長

- ・ スリーインワン (3-in-1) アダプタ - USB-C - VGA、USB-C - DVI、USB-C - HDMI
- ・ 本体一体型のケーブルマネージャで優れた携帯性を発揮
- ・ 4K対応で驚きの画質を実現
- ・ プラグアンドプレイ実装
- ・ 小型設計
- ・ 軽量設計
- ・ DisplayPort信号の出力に対応するUSB Type-C Thunderbolt 3デバイスと互換

ハードウェア

保証に関する方針	3 Years
アクティブ または パッシブ	アクティブ
AV入力	USB-C
AV出力	HDMI - 1.4
	VGA
	DVI-I (デジタルのみ、シングルリンク)
チップセットID	Cypress - CYPD2120-24LQXIT
	Cypress - CY7C65217
	Analogix - ANX9847FN-AA-R
	MegaChips - MCDP2850-BC

性能

Maximum Cable Distance To Display	15.2 m [49.9 ft]
Video Revision	DisplayPort 1.2 HDMI 1.4
最大アナログ解像度	1920 x 1200 @ 60Hz
最大デジタル解像度	3840 x 2160 @ 30Hz
対応解像度	HDMI output: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720 DVI and VGA output: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
ワイド画面サポート	あり
オーディオ仕様	HDMI出力 - 7.1 サラウンドサウンド DVI(オーディオ非対応) VGA: オーディオには未対応
一般仕様	1度に1つのビデオ出力のみに対応します。複数の出力ポートに接続された場合、その内の1つのみが出力されます。

コネクタ

コネクタA	1 - USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタナートモード)
コネクタB	1 - VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 1 - DVI-I [29ピン] 1 - HDMI [19ピン]

特記 / 必要条件

システムおよびケーブル要件	USB-Cデバイス側でDPオルタナートモードに対応している必要があります。
注意	本製品をMacBookで使用する場合、macOS 10.12.6 または、それ以降のOSが必要です。 本アダプタを使用するには、USB-Cポート搭載ノートパソコン側でビデオ(DPオルタナートモード)をサポートしている必要があります。このアダプタは、USB給電には対応していません。 Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling

環境条件

動作温度	5° C to 35° C (41° F to 95° F)
保存温度	-40° C to 70° C (-40° F to 158° F)

湿度	5~95% RH
<hr/>	
物理的特徴	
色	ブラック & シルバー
エンクロージャタイプ	プラスチック
ケーブル長	90 mm [3.5 in]
製品縦	11.0 cm [4.3 in]
製品横	6.0 cm [2.4 in]
製品高さ	1.8 cm [0.7 in]
製品重量	67.0 g [2.4 oz]
<hr/>	
パッケージ情報	
パッケージ数量	1
パッケージ縦	18.1 cm [7.1 in]
パッケージ横	16.4 cm [6.5 in]
パッケージ高さ	3.6 cm [1.4 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	166.0 g [5.9 oz]
<hr/>	
箱に含まれているもの	
パッケージ内容	1 - USB-Cトラベルアダプタ
<hr/>	

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。