

USB-C Multiport Adapter - 3-in-1 USB-C auf HDMI, DVI oder VGA

Produkt-ID: CDPVGDVHDBP



Mit diesem tragbaren USB-C™-Multiport-Videoadapter können Sie Ihren USB Type-C-Laptop an ein VGA-, DVI- oder HDMI®-Display anschließen.

Sparen Sie sich mit diesem 3-in-1-USB-C-Adapter das Herumtragen mehrerer Adapter für verschiedene Displays. Mit den VGA-, DVI- und HDMI-Ausgängen können Sie Ihren Laptop bei praktisch jedem Display anschließen.

Der HDMI-Ausgang bei diesem USB-C-Videoadapter unterstützt UHD 4K-Auflösung, die der vierfachen Bildqualität von hochauflösendem 1080p entspricht. Alle Ausgänge (HDMI, VGA, DVI) unterstützen HD-Auflösungen von bis zu 1920 x 1200.

Der praktische Plug-and-Play-USB-C-Dongle ist das perfekte Reisezubehör. Das USB-C-Display-Adapter passt problemlos in Ihre Laptoptasche und bietet drei verschiedene Videoausgänge - so ist er überall eine ideale Lösung für BYOD-Anwendungen (Bring Your Own Device).

Der CDPVGDVHDBP wird von StarTech.com mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Verbindung zu jedem Display während des Reisens
- Verbinden Sie Ihren BYOD-Laptop mit einem bereitgestellten VGA-, DVI- oder HDMI-Display bei der Arbeit oder in der Schule bzw. der Uni

- Schließen Sie einen VGA-, DVI- oder HDMI-Monitor zur Verwendung als Zweitmonitor an Ihren USB-C-Computer an

Merkmale

- Maximieren Sie die Videokompatibilität mit einem 3-in-1-USB-C-Display-Adapter: USB-C auf VGA, DVI oder HDMI
- Erhalten Sie erstaunliche Bildqualität mit Unterstützung für UHD-Auflösungen von bis zu 4K 30 Hz
- Thunderbolt™ 3 und USB Type-C™ mit DP Alt Mode kompatibel
- Einfach einzurichten, zu verwenden und aufzubewahren

Hardware

Garantiebestimmung	3 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
AV-Eingang	USB-C
AV-Ausgang	DVI-I (Digital Only) - Single-Link
	HDMI - 1.4
	VGA

Leistung

Video Revision	DisplayPort 1.2
Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Max. Analogauflösungen	1920 x 1200 @ 60Hz
Max. Digitalauflösungen	3840 x 2160 @ 30Hz
Unterstützte Auflösungen	HDMI output: 3840 x 2160 (@ 30 Hz), 2560 x 1600, 2048 x 1280 (@ 60 Hz), 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
	VGA and DVI output: 1920 x 1200 (@ 60 Hz), 1920 x 1080,

	1280 x 720
Breitbild unterstützt	Ja
Audiospezifikationen	HDMI-Ausgang: 7.1 Surround-Sound DVI-Ausgang: 2-Kanal-Stereo-Audio DVI - No Audio Support VGA - No Audio Support
Allgemeine Spezifikationen	Der Videoadapter unterstützt nur jeweils einen Videoausgang gleichzeitig. Wenn mehrere Anschlüsse hergestellt werden, funktioniert nur einer der Ausgänge.

Steckverbinder

Steckverbinder A	USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode
Steckverbinder B	HDMI (19-polig) DVI-I (29-polig) VGA (15-polig, High Density D-Sub)

Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen	Ihr USB-C-Port muss DisplayPort über USB-C (DP Alt Mode) unterstützen, um mit diesem Adapter zu funktionieren.
Hinweis	Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling

Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Lagertemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Feuchtigkeit	Lagerung: 5 % ~ 90 % RH (keine Kondensation) Betrieb: 10 % ~ 85 % RH (keine Kondensation)

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
-------	---------



Kabellänge	5.9 in [15 cm]
Produktlänge	3.3 in [85.0 mm]
Produktbreite	1.8 in [45.0 mm]
Produkthöhe	0.6 in [15.0 mm]
Produktgewicht	1.8 oz [51.0 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.8 in [20.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.9 oz [55.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	USB-C-Reiseadapter
--------------------	--------------------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

