

USB-C - VGA/DVI /HDMI変換アダプター／4K30Hz (HDMI) 1080p (VGA&DVI) ／ブラック／3-in-1 USB C
モニター 変換コネクタ／ディスプレイ コンバーター

製品ID: CDPVGDVHDBP



USB-C™マルチアダプタ。USB-C対応のコンピュータをVGA、DVI、HDMI®ディスプレイに接続できるポータブルソリューションです。

スリーインワン(3-in-1)タイプのビデオアダプタにより、ディスプレイごとに異なるアダプタを携帯する必要がなくなります。VGA、DVI、HDMIの3種類の出力に対応し、ノートパソコンをあらゆるタイプのディスプレイに接続可能です。

HDMI出力では、4K解像度に対応しており、HD解像度1080pの4倍にあたる高画質を提供します。すべての出力(HDMI/VGA/DVI)で1920 x 1200のHD解像度に対応しています。

プラグアンドプレイ対応のUSB-Cマルチアダプタは、携帯に最適なアクセサリです。3種類のビデオ出力オプションに対応しながら、ノートパソコンバッグに軽く収まります。外出先でどんなディスプレイを使用しているにも対応できるため、BYOD(私物デバイス持ち込み)用途で便利です。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ 外出先であらゆるディスプレイに接続
- ・ 職場や学校のVGA/DVI/HDMIディスプレイに持ち込みのノートパソコンを接続
- ・ VGA/DVI/HDMIモニタを外付けモニタとしてUSB-Cノートパソコンに接続

製品の特長

- ・ 3-in-1 USB C マルチハブ: 携帯性に優れ、MacBookやWindowsノートパソコン(またはその他のType-C対応デバイス)をHDMI、VGAまたはDVI対応のモニターに接続するポータブルビデオアダプターソリューション
- ・ 4K解像度対応: HDMI出力でUHD
4K解像度に対応するモニター、ディスプレイまたはプロジェクターに接続し、高精細なイメージを再現するポータブルUSB-Cディスプレイコンバーター
- ・ 優れた携帯性: 携帯に理想的なUSB-Cマルチポート
ディスプレイアダプター。幅広いOSに対応し、オフィスや外出先でも、様々なスクリーンやプロジェクターに接続可能
- ・ THUNDERBOLT 3互換: DP Alt モード対応USB CまたはTB3搭載のノートパソコンに接続して使用する HDMI/DVI/VGAビデオ変換アダプター。MacBook Pro、Chromebook、Lenovo Yogaなどを含むUSB C対応のノートPCで使用可能
- ・ StarTech.comの強み: 30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

ハードウェア

保証に関する方針	3 Years
アクティブ または パッシブ	アクティブ
AV入力	USB-C
AV出力	HDMI – 1.4
	DVI-I(デジタルのみ、シングルリンク)
	VGA
チップセットID	ITE – IT6224FN

性能

Maximum Cable Distance To Display	15.2 m [49.9 ft]
Video Revision	DisplayPort 1.2
最大アナログ解像度	1920 x 1200 @ 60Hz
最大デジタル解像度	3840 x 2160 @30Hz
対応解像度	HDMI出力: 3840 x 2160 (@ 30 Hz), 2560 x 1600, 2048 x 1280 (@ 60 Hz), 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
	VGA および DVI出力: 1920 x 1200 (@ 60 Hz), 1920 x 1080, 1280 x 720
ワイド画面サポート	あり
オーディオ仕様	HDMI出力 – 7.1ch サラウンドサウンド
	DVI出力 – 2ch ステレオオーディオ
	DVI(オーディオ非対応)

		VGA: オーディオには未対応
一般仕様		1度に1つのビデオ出力のみに対応します。複数の出力ポートに接続された場合、その内の1つのみが出力されます。
コネクタ		
	コネクタA	1 – USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)
	コネクタB	1 – HDMI [19ピン]
		1 – DVI-I [29ピン]
		1 – VGA (高密度D-Sub) [15ピン]
特記 / 必要条件		
	システムおよびケーブル要件	USB-Cデバイス側でDPオルタネートモードに対応している必要があります。
	注意	Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling
環境条件		
	動作温度	0° C to 45° C (32° F to 113° F)
	保存温度	-10° C to 70° C (14° F to 158° F)
	湿度	ストレージ: 5% ~ 90 % RH (結露なし) 動作中: 10% ~ 85 % RH (結露なし))
物理的特徴		
	色	ブラック
	ケーブル長	150 mm [5.9 in]
	製品縦	8.5 cm [3.3 in]
	製品横	4.5 cm [1.8 in]
	製品高さ	1.5 cm [0.6 in]
	製品重量	51.0 g [1.8 oz]
パッケージ情報		
	パッケージ数量	1
	パッケージ縦	12.7 cm [5.0 in]
	パッケージ横	12.2 cm [4.8 in]
	パッケージ高さ	1.9 cm [0.7 in]
	工場出荷時 (パッケージ) 重量	46.0 g [1.6 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容

1 - USB-Cトラベルアダプタ

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。