

Aluminium Reise A/V Adapter 4-in-1 USB-C auf VGA, DVI, HDMI oder mDP - 4K

Produkt-ID: CDPVGDVHMDMP



Mit diesem tragbaren silbernen USB-C™-Multiport-Videoadapter können Sie Ihren USB Type-C-Laptop an ein VGA-, DVI-, HDMI®- oder Mini DisplayPort-Display anschließen. Der Adapter ist auch in Space Gray (CDPVDHMDMPDG) und Rose Gold (CDPVDHMDMPRG) erhältlich.

Sparen Sie sich mit diesem 4-in-1-USB-C-Adapter das Herumtragen mehrerer Adapter für verschiedene Displays. Dank VGA-, DVI-, HDMI- und mDP-Ausgang können Sie Ihren Laptop mit praktisch jedem Display verbinden - eine praktische Plug-and-Play-Lösung für Reisen oder BYOD-Anwendungen (Bring Your Own Device).

Sparen Sie sich mit diesem 4-in-1-USB-C-Adapter das Herumtragen mehrerer Adapter für verschiedene Displays. Dank VGA-, DVI-, HDMI- und mDP-Ausgang können Sie Ihren Laptop mit praktisch jedem Display verbinden - eine praktische Plug-and-Play-Lösung für Reisen oder BYOD-Anwendungen (Bring Your Own Device).

Der USB Type-C-Adapter verfügt über ein Aluminiumgehäuse, das zu Ihrem silbernen MacBook passt, und ist mit jedem Gerät kompatibel, das den USB-C DP Alt Mode unterstützt. Dank des integrierten USB-C-Kabels mit magnetischem Kabelordner können Sie den USB-C-Videoadapter problemlos bei Reisen transportieren.

Der CDPVGDVHMDMP wird von StarTech.com mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Verbindung zu jedem Display während des Reisens
- Schließen Sie Ihr BYOD-MacBook im Büro an ein bereitgestelltes VGA-, DVI-, HDMI- oder mDP-Display an
- Schließen Sie einen VGA-, DVI-, HDMI- oder Mini DisplayPort-Monitor an Ihr MacBook an, um ihn als zweiten Monitor zu nutzen

Merkmale

- Maximieren Sie die Videokompatibilität mit einem 4-in-1-Adapter: USB-C zu VGA, DVI, HDMI oder Mini DisplayPort
- Die perfekte Verbindung mit einem USB-C-Adapter, der genau zu Ihrem silbernen MacBook passt
- Maximale Mobilität mit integriertem magnetischem Kabelführungssystem
- VESA-zertifiziert
- EASY TO USE: Supporting a driverless plug-and-play setup, this adapter is fully compatible with multiple OS platforms: Windows / macOS / Linux / Chrome OS

Hardware

Garantiebestimmung	3 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
AV-Eingang	USB-C
AV-Ausgang	DVI-I (Digital Only) - Single-Link HDMI - 1.4 VGA Mini DisplayPort - 1.2
Chipset-ID	Cypress - CYPD1120 Cypress - CY7C65210 Parade - PS8348B Parade - PS171

Leistung



Video Revision	DisplayPort 1.2
	HDMI 1.4
Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Max. Analogauflösungen	1920 x 1200 @ 60Hz
Max. Digitalauflösungen	3840 x 2160 @ 30Hz
Unterstützte Auflösungen	Max HDMI output: 3840 x 2160 @ 30Hz
	Max mDP output: 3840 x 2160 @ 60Hz
	HDMI and mDP output: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
	DVI and VGA output: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
Breitbild unterstützt	Ja
Audiospezifikationen	HDMI- und mDP-Ausgang - 7.1 Surround-Sound
	DVI - No Audio Support
	VGA - No Audio Support
	Mini DisplayPort - 5.1 Channel Audio
Allgemeine Spezifikationen	Der Videoadapter unterstützt nur jeweils einen Videoausgang gleichzeitig. Wenn mehrere Anschlüsse hergestellt werden, funktioniert nur einer der Ausgänge.
MTBF	654,111 Stunden

Steckverbinder

Steckverbinder A	USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode
Steckverbinder B	Mini-DisplayPort (20-polig)
	VGA (15-polig, High Density D-Sub)



DVI-D (25-polig)

HDMI (19-polig)

Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen	Ihr USB-C-Port muss DisplayPort über USB-C (DP Alt Mode) unterstützen, um mit diesem Adapter zu funktionieren.
Hinweis	Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling

Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Lagertemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Feuchtigkeit	40%-50%relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Silber
Kabellänge	4.3 in [11 cm]
Produktlänge	4.1 in [10.5 cm]
Produktbreite	2.2 in [55 mm]
Produkthöhe	0.6 in [15 mm]
Produktgewicht	3.8 oz [108 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	6.7 in [17 cm]
Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Package Height	1.2 in [30 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	6.5 oz [184 g]



Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten Reise-A/V-Adapter

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

