

USB-C – HDMI 1.4/Mini DisplayPort 1.2/VGA/DVI変換アダプター／4K60Hz (mDP) 4K30Hz (HDMI) 1080p (VGA & DVI)／スペースグレー／USB C モニター 変換コネクタ／ディスプレイ コンバーター

製品ID: CDPVGDVHDMDP



USB-C™対応マルチディスプレイアダプタ(シルバー)。USB Type-Cポート搭載ノートパソコンをVGA/DVI/HDMI®/Mini DisplayPortディスプレイに接続するポータブルソリューションです。カラーバリエーションとして、スペースグレー(製品番号: CDPVDHDMDP SG)とローズゴールド(製品番号: CDPVDHDMDP RG)があります。

フォーインワン(4-in-1)タイプのマルチビデオアダプタにより、ディスプレイごとに異なるアダプタを携帯する必要がなくなります。VGA、DVI、HDMI、mDPの4種類の出力に対応し、ノートパソコンをあらゆるタイプのディスプレイに接続できるようになります。トラベル用として、またはBYOD(私物デバイス持ち込み)環境に最適なプラグアンドプレイソリューションです。

HDMIおよびmDP出力では、4K解像度に対応しており、HD解像度1080pの4倍にあたる高画質を提供します。すべての出力(HDMI/mDP/VGA/DVI)で1920 x 1200のHD解像度に対応しています。 the "connected" multiport=" data-cke-saved-src="http://sgcdn.startech.com/005329/media/ProductPhotos/CDPVGDVHDMDP.context1_500px.jpg.jpg" src="http://sgcdn.startech.com/005329/media/ProductPhotos/CDPVGDVHDMDP.context1_500px.jpg.jpg" to=">

このUSB Type-Cマルチアダプタは、アルミニウム筐体を使用しており、シルバーのMacBookと同色のデザインになっています。USB-C DP Altモードに対応したデバイスであれば、MacBook以外でも使用可能です。収納しやすい本体一体型のUSB-Cマグネットケーブルがついており、持ち運びに最適です。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ 外出先であらゆるディスプレイに接続

- ・ 職場や学校に備え付けのVGA/DVI/HDMI/mDPディスプレイにMacBookを接続(私物を持ち込むBYOD環境で便利)
- ・ VGA/DVI/HDMI/mDPモニタをMacBookに外付けディスプレイとして接続

製品の特長

・ 4-in-1 USB-Cマルチ変換: USB-C DP Altモードで複数の出力オプションから1つを選べる映像変換アダプタ。HDMI 1.4 (4K30Hz & 7.1chオーディオ)、mDP 1.2 (4K60Hz & 2chオーディオ)、VGAまたはDVI(1080p)、HDCP 2.2/1.4対応。Thunderbolt 3互換

・ 頑丈&ポータブル: 耐久性に優れたアルミ筐体(シルバー)、マグネット式一体型ケーブルつきUSB-Cディスプレイ変換アダプタ。自宅からオフィス、会議室、教室などへの持ち込みに理想的

・ 互換性: Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Surface 3、HP EliteBook/Spectre/ZBook、Chromebook、TB3 MacBook Pro/Airなどに対応。(注: VGA出力はM1ベースのMacBookでは動作しません)

・ デバイス互換性を検証: Dell、Asus、Acer、LG、Samsung、Sharp、Sony、Epsonなどのディスプレイ機器で性能をテスト済み。4K (Mini DisplayPortで60Hz、HDMIで30Hz)または1080p (VGA/DVI)

・ 簡単導入: ドライバが要らないプラグアンドプレイで複数のOSプラットフォームに完全対応 (Windows / macOS / Linux / Chrome OS)

ハードウェア

保証に関する方針	3 Years
アクティブ または パッシブ	アクティブ
AV入力	USB-C
AV出力	HDMI - 1.4
	DVI-I(デジタルのみ、シングルリンク)
	VGA
	Mini DisplayPort 1.2
チップセットID	Cypress - CYPD1120
	Cypress - CY7C65210
	Parade - PS8348B
	Parade - PS171

性能

Maximum Cable Distance To Display	15.2 m [49.9 ft]
Video Revision	DisplayPort 1.2
	HDMI 1.4
最大アナログ解像度	1920 x 1200 @ 60Hz

最大デジタル解像度	3840 x 2160 @30Hz
対応解像度	Max HDMI output: 3840 x 2160 @ 30Hz Max mDP output: 3840 x 2160 @ 60Hz HDMI and mDP output: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720 DVI and VGA output: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
ワイド画面サポート	あり
オーディオ仕様	HDMIおよびmDP出力 - 7.1サラウンドサウンド DVI(オーディオ非対応) VGA: オーディオには未対応 Mini DisplayPort (5.1chオーディオ)
一般仕様	1度に1つのビデオ出力のみに対応します。複数の出力ポートに接続された場合、その内の1つのみが出力されます。
MTBF	654,111時間

コネクタ

コネクタA	1 - USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)
コネクタB	1 - Mini-DisplayPort [20ピン] 1 - VGA (高密度D-Sub)[15ピン] 1 - DVI-D [25ピン] 1 - HDMI [19ピン]

特記 / 必要条件

システムおよびケーブル要件	USB-Cデバイス側でDPオルタネートモードに対応している必要があります。
注意	Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling VGA出力は、M1、M1 PRO、M1 MAX搭載のMacBookでは動作しません。

環境条件

動作温度	0° C to 70° C (32° F to 158° F)
保存温度	-10° C to 80° C (14° F to 176° F)

湿度 40%–50%RH

物理的特徴

色	シルバー
ケーブル長	110 mm [4.3 in]
製品縦	10.5 cm [4.1 in]
製品横	5.5 cm [2.2 in]
製品高さ	1.5 cm [0.6 in]
製品重量	108 g [3.8 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	17.6 cm [6.9 in]
パッケージ横	14.5 cm [5.7 in]
パッケージ高さ	3.2 cm [1.3 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	174.0 g [6.1 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 – トラベルAVアダプタ
---------	----------------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。