

CFast Karte auf 2,5" SATA Kartenleser

Produkt-ID: CFAST2SAT25



Nun können Sie Ihre CFast™-Speicherkarte wie ein standardmäßiges 2,5-Zoll-SATA-Solid-State-Laufwerk nutzen. Dank dieses einzigartigen Adapters können Sie über SATA mit höheren Datenübertragungsraten auf Daten auf einer CFast-Karte zugreifen und sie wiederherstellen.

Dieser CFast-auf-SATA-Adapter sorgt für eine permanente Konvertierung von CFast auf SATA zur Verwendung in kompakten oder eingebetteten Lösungen. Dieser Laufwerksrahmen und der Stecker am Adapter imitieren die exakte Größe und Steckerstellung einer 2,5-Zoll-SATA-Festplatte.

Dank des standardmäßigen 2,5-Zoll-Gehäuses kann die konvertierte Karte in einen Laptop oder ein anderes standardmäßiges Slotblech installiert werden. Wenn die CFast-Karte in diesem Adapter montiert ist, können Sie sie genau wie ein 2,5-Zoll-SATA-Laufwerk nutzen – im Laptop, in der Dockingstation, im Gehäuse oder im Desktopcomputer.

Übertragen Sie Daten von Ihrer CFast-Karte über SATA mit Datenübertragungsraten von bis zu 6 Gbit/s auf Ihren PC. Sie können Daten von Ihren DSLR-Kameras und Camcordern herunterladen oder Grafikdesign-Dateien, Videos und andere Dateien von Ihrer CFast-Karte herunterladen.

Höhere Datenübertragungsraten bedeuten, dass Sie weniger Zeit damit zubringen, auf den Abschluss von Dateiübertragungen zu warten. Die tatsächliche Geschwindigkeit hängt von der Geschwindigkeit des CFast-Mediums ab.

Der Adapter CFAST2SAT25 wurde mit einem strapazierfähigen Schutzgehäuse ausgestattet und wird mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Greifen Sie schnell auf die Daten auf einer CFast-Karte über SATA zu und stellen Sie sie wieder her
- Laden Sie Daten von Highend-Digitalkameras und Camcordern herunter, oder übertragen Sie Grafikdesign-Dateien und Videos

Merkmale

- Lassen Sie die CFast-Karte wie ein 2,5-Zoll-SATA-SSD funktionieren
- Unterstützt SATA III mit Datenübertragungsraten von bis zu 6 Gbit/s
- SATA- und Stromversorgungs-Kombi-Stecker (7 und 15 Pole) – wie eine 2,5-Zoll-SATA-Festplatte
- Dank standardmäßigem 2,5-Zoll-Gehäuse kann die konvertierte Karte in einen Laptop installiert werden
- Strapazierfähiges Schutzgehäuse
- OS-unabhängig, ohne Installation von Treibern oder Software

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Schnittstelle	SATA
Anzahl von Laufwerken	1
Laufwerkgröße	CFast (I/II Card)
Laufwerktyp	CFAST 2.0, 1.0
Unterstützte Laufwerkhöhe(n)	3.3mm 5mm

Leistung

Max. Datenübertragungsrate	6 Gbit/s
Typ und Rate	SATA III (6 Gbps)
RAID	Nein



Einbauvorgänge	10.000
Speichermedientyp	CFast (I/II Card)
MTBF	50.000

Steckverbinder

Laufwerksteckverbinder	CFast Data & Power Combo (7+17 pin)
Hostanschlüsse	SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig)

Software

Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
------------------------------	---

Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 75°C (32°F to 167°F)
Lagertemperatur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Feuchtigkeit	5 % bis 95 % Relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz und Silber
Gehäusetyp	Stahl und Kunststoff
Produktlänge	3.9 in [99 mm]
Produktbreite	2.7 in [69 mm]
Produkthöhe	0.4 in [9.9 mm]
Produktgewicht	1.9 oz [54 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	6.6 in [16.7 cm]
Package Width	5.7 in [14.4 cm]
Package Height	1.3 in [32 mm]



Versandgewicht (Verpackung)	3.5 oz [100 g]
--------------------------------	----------------

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	CFast-Karte auf SATA-Konverter
	Montage-Schraubenset
	Kurzanleitung für Installation

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

