

1U 水平配線用ダクト付パネル カバー付きケーブルダクト サーバラック/キャビネット用

製品ID: CMDUCT1UX



ダクト付きパネル(1U)。標準の19インチラック(2ポストまたは4ポスト)に取り付け、カバーつきケーブルダクトで横方向にケーブルの引き回しを整理します。この製品は、米国連邦政府貿易協定(TAA)が定める要件に準拠しており、政府の GSA スケジュール購買に対応しています。

このダクト付きパネルには取り外し可能なトップカバーがついており、結束したケーブルの追加や引き離しが簡単です。両端に複数のフィンガーと背面に通し穴がついており、必要な場所へとケーブルを簡単に引き回すことができます。また、ケーブルへの負荷の軽減にも役立ちます。

高品質スチール製の本製品は、サーバールームや配線クローゼットに適した頑丈なソリューションとなります。ラックネジ(M5とM6)2セットが製品に付属しており、取り付けも簡単です。

認証、レポート、互換性



用途

- ・サーバラック／キャビネット、配線クローゼット、ネットワーク分配ケーブルと併用しケーブル周りを整理

製品の特長

- ・ **ADVANCED CABLE MANAGEMENT:** The covered cable duct offers a series of fingers on either side, as well as pass-through holes at the back to help you route your cables where you need them
- ・ **PERFECT FOR BUNDLED CABLES:** The cable organizer features a removable top cover that makes it easy to add or remove bundled cables quickly
- ・ **STURDY CONSTRUCTION:** Made of high-quality steel, the 1U horizontal finger duct rack cable manager is a durable solution for your server room or wiring closet

・ THE IT PRO'S CHOICE: Designed and built for IT Professionals, this server rack cable management system is backed for 2 years, including free lifetime 24/5 multi-lingual technical assistance

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
U高さ	1 U
業界標準	EIA RS310-D
向き	水平
取り付けオプション	フロントマウント(正面のみ)

物理的特徴

色	ブラック
エンクロージャタイプ	スチール
製品縦	48.3 cm [19.0 in]
製品横	7.2 cm [2.8 in]
製品高さ	4.4 cm [1.7 in]
製品重量	0.7 kg [1.6 lb]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	16.9 cm [6.7 in]
パッケージ横	55.4 cm [21.8 in]
パッケージ高さ	11.5 cm [4.5 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	1.1 kg [2.5 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - 横型ケーブルダクト
	2 - M6x15mmネジ
	4 - M6ケーシングナット
	4 - M6x12mm ネジ
	4 - M6プラスチックワッシャー

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。