

水平配線用ダクトパネル／2U／カバー付きケーブルダクト／19インチサーバーラック対応／ケーブルマネージャー／スロット付きワイヤーダクト

製品ID: CMDUCT2U



水平配線用ダクト付2Uパネル。標準の19インチラック(2ポストまたは4ポスト)に取り付け、カバーつきケーブルダクトで横方向にケーブルの引き回しを整理します。この製品は、米国連邦政府貿易協定(TAA)が定める要件に準拠しており、政府の GSA スケジュール購買に対応しています。

このケーブルオーガナイザーには取り外し可能なトップカバーがついており、結束したケーブルの追加や引き離しが簡単です。両端に複数のフィンガーと背面に通し穴がついており、必要な場所へとケーブルを簡単に引き回すことができます。また、ケーブルへの負荷の軽減にも役立ちます。

高品質スチール製の本製品は、サーバールームや配線クローゼットに適した頑丈なソリューションとなります。ラックネジ(M5とM6)2セットが製品に付属しており、取り付けも簡単です。

StarTech.comでは、本製品に2年間保証を提供しています。

## 認証、レポート、互換性



## 用途

・ サーバラック／キャビネット、配線クローゼット、ネットワーク分配ケーブルと併用しケーブル周りを整理

## 製品の特長

- ・ ADVANCED CABLE MANAGEMENT: The covered cable duct offers a series of fingers on either side, as well as pass-through holes at the back to help you route your cables where you need them
- ・ PERFECT FOR BUNDLED CABLES: The cable organizer features a removable top cover that makes it easy to add or remove bundled cables quickly

・ STURDY CONSTRUCTION: Made of high-quality steel, the 1U horizontal finger duct rack cable manager is a durable solution for your server room or wiring closet

・ ITプロからの信頼を獲得: 35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

#### ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
U高さ	2 U
業界標準	EIA RS310-D
向き	水平
取り付けオプション	フロントマウント(正面のみ)

#### 物理的特徴

色	ブラック
エンクロージャタイプ	スチール、プラスチック
製品縦	48.3 cm [19.0 in]
製品横	7.2 cm [2.8 in]
製品高さ	8.8 cm [3.5 in]
製品重量	1.0 kg [2.1 lb]

#### パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	15.0 cm [5.9 in]
パッケージ横	54.5 cm [21.5 in]
パッケージ高さ	14.5 cm [5.7 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	1.5 kg [3.3 lb]

#### 箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - 水平ケーブルダクト
	4 - M6x12mm ネジ
	4 - M6ケーシングナット
	4 - M6プラスチックワッシャー
	1 - クイックスタートガイド

\* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。