

1 HE Rack Kabelführung/ Kabelmanagement D-Ring - 4,5x10cm

Produkt-ID: CMHOOK1UN



Der D-Ring für vertikale Kabelführung CMHOOK1UN ermöglicht das Hinzufügen eines 1U-Kabelhakens zum Server-Rack oder -Schrank als ordentlichen Kanal für die Kabel. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

Dieser Kabel-D-Ring besteht aus hochwertigem Stahl, misst 4,5 x 10 cm und bietet eine flexible Öffnung für das einfache Einführen von gebündelten Kabeln. Für eine vielseitige Kabelführungslösung können mehrere Kabelringe mit Zugentlastung für befestigte Kabel am Rack befestigt werden, wo Sie sie benötigen.

Weitere Informationen zu verschiedenen Größen finden Sie unter unseren anderen D-Ring-Produkten für Kabelführung:

1U-Kabelführungs-D-Ring - 5,7 x 15 cm - CMHOOK1UL

1U-Kabelführungs-D-Ring - 5,7 x 10 cm - CMHOOK1U

Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Zur Verwendung mit Server-Racks und Schränken, strukturierten Schaltschränken und Netzwerkverteilerkabeln, um Kabel ordentlich und sauber zu führen

Merkmale

- D-Ring für Kabelführung, 4,5 x 10 cm
- 1U-Halterung kann an jedem standardmäßigen Rack-Pfosten montiert werden
- TAA-konform für GSA Schedule-Käufe
- Flexible Öffnung
- Stabile Stahlkonstruktion

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
U-Höhe	1U
Industrienormen	EIA RS310-D
Orientierung	Vertical

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Stahl
Interne Breite	1.5 in [38.6 mm]
Interne Tiefe	3.6 in [92.6 mm]
Produktlänge	4.0 in [10.1 cm]
Produktbreite	1.8 in [45 mm]
Produkthöhe	1.8 in [44.6 mm]
Produktgewicht	2.6 oz [73 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]



Package Height 1.8 in [45 mm]

Versandgewicht
(Verpackung) 2.8 oz [78 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten Kabelführungshaken, 4,5 x 10 cm

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

