

## Horizontale Kabelführung mit 10cm Versatz für Racks - 10 Pack

Produkt-ID: CMLB104



Diese Führungsschienen werden horizontal an der Vorder- oder Rückseite Ihres Racks installiert und bieten einen sicheren Montagepunkt zur Führung von Kabeln. Sie können Ihre Kabel mithilfe von Kabelbindern anbringen, um den Zug an den Kabeln zu reduzieren und Schäden an den Anschlüssen Ihrer Rack-Geräte zu vermeiden. Die Führungsschienen sind für mühelosen Zugriff um 10 cm versetzt.

Kabelführungsschienen schützen Ihre Geräte, indem sie das Gewicht der Kabel in Ihrem Rack aufnehmen und so den ständigen Zug reduzieren, der auf den Ports der Geräte lastet. Darüber hinaus bieten die Schienen eine Führung für die Kabel, wodurch die passive Kühlung im Rack verbessert wird. So behält Ihre Rack die optimale Temperatur, die Lebensdauer Ihrer Geräte wird verlängert, und Ausfallzeiten werden minimiert oder vermieden.

Diese Führungsschienen bestehen aus massivem Stahl und benötigen nur ein Drittel einer Höheneinheit an jedem Installationspunkt. Die Führungsschienen verlaufen horizontal mit 10 cm Versatz bei 75 Grad, sodass Sie Kabel einfach von der Rückseite Ihrer Geräte führen können. Das Design aus rundem Massivstahl gewährleistet hohe Belastbarkeit im Gegensatz zu flachen Führungsschienen, die sich leicht verbiegen können.

Dieses Paket enthält 10 Kabelführungsschienen, sodass Sie mehrere Schienen in nur einem Paket kaufen können. Dies eignet sich hervorragend für größere Einsätze, da die Verpackung und daher die Versandkosten erheblich geringer sind.

### Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

- Entlasten Sie die Anschlüsse Ihrer Rackgeräte durch Verlagerung des Gewichts der Kabelbündel
- Führen Sie die Kabel in Ihrem Rack zur besseren Organisation und passiven Kühlung

## Merkmale

- Verringern Sie den Zug durch Kabel, dem die Ports Ihrer Rackgeräte ausgesetzt sind, und schützen Sie Ihre Geräte vor Beschädigung
- Paket mit 10 Führungsschienen zur Senkung der Versandkosten
- 10 cm Versatz zur einfachen Führung von Kabeln von der Rückseite Ihrer Geräte
- Aus Massivstahl mit einem runden Design für maximale Belastbarkeit
- EIA/ECA-310-E-konform

---

### Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Rahmentyp	Stahl
U-Höhe	1U
Industrienormen	EIA/ECA-310-E
Orientierung	Horizontal

---

### Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Produktlänge	19.0 in [48.3 cm]
Produktbreite	4.0 in [10.2 cm]
Produkthöhe	0.4 in [1.1 cm]
Produktgewicht	5.3 oz [150.0 g]

---

### Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	20.3 in [51.5 cm]
Paketbreite	5.0 in [12.7 cm]
Pakethöhe	3.1 in [8.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	4.2 lb [1.9 kg]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	10 - Kabelführung
	20 - M5-Schrauben
	20 - M5-Käfigmuttern

---

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

