

Horizontale Kabelführung für Server Racks - 10 Pack

Produkt-ID: CMLB10



Diese Führungsschienen werden horizontal an der Vorder- oder Rückseite Ihres Racks installiert und bieten einen sicheren Montagepunkte zur Führung von Kabeln. Sie können Ihre Kabel mithilfe von Kabelbindern anbringen, um den Zug an den Kabeln zu reduzieren und Schäden an den Anschlüssen Ihrer Rack-Geräte zu vermeiden.

Kabel- Führungsschienen schützen Ihre Geräte, indem sie das Gewicht der Kabel in Ihrem Rack aufnehmen und so den ständigen Zug reduzieren, der auf den Ports der Geräte lastet. Darüber hinaus bieten die Schienen eine Führung für die Kabel, wodurch die passive Kühlung im Rack verbessert wird. So behält Ihre Rack die optimale Temperatur, die Lebensdauer Ihrer Geräte wird verlängert, und Ausfallzeiten werden minimiert oder vermieden.


Diese Führungsschienen bestehen aus massivem Stahl und benötigen nur ein Drittel einer Höheneinheit an jedem Installationspunkt. Das Design aus rundem Massivstahl gewährleistet hohe Belastbarkeit im Gegensatz zu flachen Führungsschienen, die sich leicht verbiegen können.

Dieses Paket enthält 10 Kabelführungsschienen, sodass Sie mehrere Schienen in nur einem Paket kaufen können. Dies eignet sich hervorragend für größere Einsätze, da die Verpackung und daher die Versandkosten erheblich geringer sind.

Der CMLB10 wird von StarTech.com mit einer Garantie von 2 Jahren sowie mit kostenlosem technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen



- Verringern Sie den Zug durch Kabel, dem die Ports Ihrer Rackgeräte ausgesetzt sind, und schützen Sie Ihre Geräte vor Beschädigung
- Paket mit 10 Führungsschienen zur Senkung der Versandkosten
- Aus Massivstahl mit einem runden Design für maximale Belastbarkeit

Merkmale

- Verringern Sie den Zug durch Kabel, dem die Ports Ihrer Rackgeräte ausgesetzt sind, und schützen Sie Ihre Geräte vor Beschädigung
- Paket mit 10 Führungsschienen zur Senkung der Versandkosten
- Aus Massivstahl mit einem runden Design für maximale Belastbarkeit
- EIA/ECA-310-E-konform

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Rahmentyp Stahl

U-Höhe 1U

Industrienormen EIA/ECA-310-E

Orientierung Horizontal

Physische Eigenschaften

Produktlänge 19.1 in [48.5 cm]

Produktbreite 4.1 in [10.4 cm]

Produkthöhe 0.4 in [11 mm]

Produktgewicht 2.8 lb [1.3 kg]

Verpackungsinformationen

Package Length 20.1 in [51 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 3.1 in [78 mm]



Versandgewicht (Verpackung)	3.5 lb [1.6 kg]
--------------------------------	-----------------

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	Kabelführungsschienen
	M5-Schrauben
	M5-Käfigmuttern

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

