

2 HE 19" doppelseitiges Rangierpanel / Kabelordner Kabelmanagement

Produkt-ID: CMPNL2U



Die horizontale 2U-Kabelführungsblende CMPNL2U wird an ein standardmäßiges 19-Zoll-2- oder 4-Pfosten-Server-Rack montiert, sodass Sie horizontale Kabel mithilfe einer Kombination aus Fingerkanal und D-Ring-Haken führen können. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

Die Kabelführung besteht aus hochwertigem Stahl und ist als doppelseitige Lösung für Kabelführung sowohl an der Vorderseite als auch an der Rückseite der Blende konzipiert. Die Vorderseite ist mit 4 horizontalen D-Ring-Haken ausgestattet, während die Rückseite 2 zusätzliche Haken ebenso wie einen Kabelkanal mit einer Reihe von Fingern hat, mit deren Hilfe Sie Kabel so führen können, wie Sie sie benötigen, und dabei die Kabel entlasten.

Zudem fördert die Blende auch die ordnungsgemäße Luftzirkulation durch das Rack, indem offene Stellen zwischen Geräten isoliert werden. Für eine einfache Installation wird das horizontale Kabelführungssystem komplett mit 2 Sätzen Rack-Schrauben (10/32 und 12/24) geliefert.

Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Zur Verwendung mit Server-Racks und Schränken, strukturierten Schaltschränken und Netzwerkverteilerkabeln, um Kabel ordentlich und sauber zu führen

Merkmale

- D-Ring-Haken an der Vorderseite (x4) und an der Rückseite (x2) der Blende
- Fingerkanal an der Rückseite zum Führen von Kabeln
- TAA-konform für GSA Schedule-Käufe
- 2U-Rack-Design
- Stabile Stahlkonstruktion
- Montage in 19-Zoll-Server-Racks mit 2 oder 4 Pfosten
- Mit Rack-Schrauben

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
U-Höhe	2U
Industrienormen	EIA RS310-D
Orientierung	Horizontal
Montageoptionen	Montage vorn (nur vorn)

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Stahl
Produktlänge	0.0 in [0.0 mm]
Produktbreite	0.0 in [0.0 mm]
Produkthöhe	0.0 in [0.0 mm]
Produktgewicht	3.1 lb [1.4 kg]

Verpackungsinformationen

Package Length	22.2 in [56.3 cm]
Package Width	6.8 in [17.3 cm]



Package Height 4.1 in [10.5 cm]

Versandgewicht
(Verpackung) 3.8 lb [1.7 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	Horizontale 2U-Kabelführung
	Kabelklemmen
	5/8-Zoll #10-32 UNF-Schrauben
	#10-32 UNF-Käfigmuttern
	5/8-Zoll #12-24 UNC-Schrauben
	#12-24 UNC-Käfigmuttern

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

