

水平配線用ダクト/ケーブルホルダー付パネル(2U) 両サイドにケーブルホルダー搭載

製品ID: CMPNL2U



2U横型ケーブル管理パネル。標準19インチのラック(2ポストまたは4ポスト)に取り付けて使用し、ダクトとケーブルホルダーの組み合わせで横方向の配線を整理します。この製品は、米国連邦政府貿易協定(TAA)が定める要件に準拠しており、政府のGSAスケジュール購買に対応しています。

この高品質スチール製ケーブルマネージャは、パネルの前後両面でケーブルの整理ができるソリューションです。前面には4つのDリングフックが横方向に並んでついており、背面にはさらに2つのフックとフィンガーダクトがついています。必要に応じケーブルを結束して引き回し、ケーブルへの負荷軽減にも役立ちます。

また、このパネルで機器間の隙間を埋め、適切な通気性を確保できるという利点もあります。本製品にはラックネジ2セット(10/32および 12/24)が付属しており、取り付けが簡単です。

認証、レポート、互換性



用途

・サーバラック/キャビネット、配線クローゼット、ネットワーク分配ケーブルと併用しケーブル周りを整理

製品の特長

- ・Dリングフックをパネル前面に4個、背面に2個配置
- ・ケーブル引き回し用のフィンガーダクトを背面に配置
- ・TAA準拠でGSAスケジュール購買に対応
- ・2Uラック設計

- ・頑丈なスチール製
- ・標準の19インチ 2または4ポストサーバラックに取付け
- ・ラック用ネジ付属

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
U高さ	2 U
業界標準	EIA RS310-D
向き	水平
取り付けオプション	フロントマウント(正面のみ)

物理的特徴

色	ブラック
エンクロージャタイプ	スチール
製品縦	0.0 cm [0.0 in]
製品横	0.0 cm [0.0 in]
製品高さ	0.0 cm [0.0 in]
製品重量	1.4 kg [3.1 lb]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	56.3 cm [22.2 in]
パッケージ横	17.3 cm [6.8 in]
パッケージ高さ	10.5 cm [4.1 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	1.7 kg [3.8 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - 2U 横型ケーブルマネージャ
	24 - ケーブルクランプ
	4 - 5/20cm #10-32 UNFネジ
	4 - #10-32 UNF ケージナット
	4 - 5/20cm #12-24 UNCネジ
	4 - #12-24 UNC ケージナット

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。