

2 HE 19" doppelseitiges Rangierpanel / Kabelordner Kabelmanagement - horizontal/vertikal

Produkt-ID: CMPNL2UC



Die 2U-Kabelführungsblende CMPNL2UC wird an ein standardmäßiges 19-Zoll-2- oder 4-Pfosten-Rack montiert, sodass Sie sowohl horizontale als auch vertikale Kabel mithilfe einer Kombination aus Fingerkanal und D-Ring-Haken führen können. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

Die Kabelführung besteht aus hochwertigem Stahl und ist als doppelseitige Lösung für Kabelführung sowohl an der Vorderseite als auch an der Rückseite der Blende konzipiert. Die Vorderseite ist mit 4 vertikalen und 4 horizontalen D-Ring-Haken ausgestattet, während die Rückseite 2 zusätzliche Haken ebenso wie einen Kabelkanal mit einer Reihe von Fingern hat, mit deren Hilfe Sie Kabel so führen können, wie Sie sie benötigen, und dabei die Kabel entlasten.

Zudem fördert die Blende auch die ordnungsgemäße Luftzirkulation durch das Rack, indem offene Stellen zwischen Geräten isoliert werden. Für eine einfache Installation wird das horizontale Kabelführungssystem komplett mit 2 Sätzen Rack-Schrauben (10/32 und 12/24) geliefert.

Hinweis: Die Haken dieses Kabelführungssystems gehen über 19 Zoll hinaus. Daher sind bestimmte Racks mit eng platzierten oder eingesetzten Rack-Montageöffnungen möglicherweise nicht mit diesem Produkt kompatibel.

Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Zur Verwendung mit Server-Racks und Schränken, strukturierten Schaltschränken und Netzwerkverteilerkabeln, um Kabel ordentlich und sauber zu führen

Merkmale

- D-Ring-Haken an der Vorderseite (x4) und an der Rückseite (x2) der Blende
- Fingerkanal an der Rückseite zum Führen von Kabeln
- 2U-Rack-Design
- Stabile Stahlkonstruktion
- Montage in 19-Zoll-Server-Racks mit 2 oder 4 Pfosten
- Mit Rack-Schrauben
- TAA-konform für GSA Schedule-Käufe

Hardware

Garantiebestimmung	2 Years
U-Höhe	2U
Industrienormen	EIA RS310-D
Orientierung	Horizontal
Montageoptionen	Montage vorn (nur vorn)

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Stahl
Produktlänge	0.0 in [0.0 mm]
Produktbreite	0.0 in [0.0 mm]
Produkthöhe	0.0 in [0.0 mm]
Produktgewicht	3.3 lb [1.5 kg]

Verpackungs-
informationen

Package Length	22.2 in [56.3 cm]
Package Width	5.0 in [12.6 cm]
Package Height	4.3 in [10.8 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	4.3 lb [1.9 kg]

Verpackungs-
inhalt

Im Paket enthalten	2U-Kombi-Kabelführung
	Kabelklemmen
	5/8-Zoll #10-32 UNF-Schrauben
	5/8-Zoll #12-24 UNC-Schrauben
	#10-32 UNF-Käfigmuttern
	#12-24 UNC-Käfigmuttern

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

