

Panneau double de gestion de câbles horizontal / vertical 2U pour rack de serveur - Guide pour câbles avec anneaux

N° de produit: CMPNL2UC



Le panneau de gestion de câbles CMPNL2UC 2U peut être monté sur un rack standard à 2 ou 4 montants de 19 po, ce qui vous permet d'organiser vos câbles horizontalement et verticalement au moyen d'une gaine à doigts et d'anneaux. Ce produit est conforme à la norme TAA (US Federal Trade Agreements Act) en application aux États-Unis et homologué par le GSA (General Services Administration) aux États-Unis.

En acier de qualité supérieure, ce gestionnaire de câbles constitue une solution double, qui permet de gérer les câbles à l'avant et à l'arrière du panneau. L'avant est équipé de 4 anneaux verticaux et de 4 anneaux horizontaux tandis que l'arrière comporte 2 anneaux supplémentaires ainsi qu'une gaine de câbles équipée d'une série de doigts qui permettent d'acheminer vos câbles pour les placer à l'endroit désiré tout en réduisant la tension au cours du processus.

De plus, le panneau favorise également la circulation d'air à travers le rack en fermant les espaces ouverts entre les équipements. Complet, cet organisateur horizontal de câbles s'installe facilement grâce à deux ensembles de vis pour rack (10/32 et 12/24).

Remarque : Les crochets de ce système de gestion de câbles s'étirent à plus de 19 pouces. Il se peut donc que certains racks aux trous de fixation rapprochés ou encastrés ne soient pas compatibles avec ce produit.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Pour une organisation nette et propre des câbles des racks et des armoires de serveur, des armoires de câblage et des systèmes de distribution réseau

Spécifications techniques

- Anneaux à l'avant (x4) et à l'arrière (x2) du panneau
- Gaine à doigts à l'arrière permettant l'acheminement des câbles
- Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d'achats GSA (General Services Administration)
- Conception de rack 2U
- Construction robuste en acier
- S'installe sur des racks de serveur standard de 48 cm à 2 ou 4 montants
- Inclut des vis pour rack

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Hauteur U	2U
Normes de l'industrie	EIA RS310-D
Orientation	Horizontal
Options de fixation	Montage en façade (avant seulement)

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	0.0 in [0.0 mm]
Largeur du produit	0.0 in [0.0 mm]
Hauteur du produit	0.0 in [0.0 mm]

Poids du produit 3.3 lb [1.5 kg]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet 1

Longueur du Paquet 22.2 in [56.3 cm]

Largeur du Paquet 5.0 in [12.6 cm]

Hauteur du Paquet 4.3 in [10.8 cm]

Poids brut 4.3 lb [1.9 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Gestionnaire de câbles combiné 2U

24 - Serre-câbles

4 - Vis UNF n° 10-32, 5/8 po

4 - Écrous cage UNF n° 10-32

4 - Vis UNC n° 12-24, 5/8 po

4 - Écrous cage UNC n° 12-24

Informations de
garantie

Warranty 2 ans

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis