

スライダー式CPUホルダー デスク天板裏に簡単取付け

製品ID: CPUMNTUD



デスク下用CPUホルダー。デスクや床にCPUを置かず作業スペースを広く取り、タワー型パソコンへのアクセスもしやすいソリューションです。

このCPUホルダーは、デスク天板裏などの平面に取り付けてCPUを収納します。埃や汚れが気になるデスクの上や床にCPUを置かず、作業スペースをすっきりと広く使えるようになります。また、デスク面と一緒に上げ下げできるため、昇降デスクやスタンディングデスクに最適なCPUホルダーです。

このCPUホルダーは耐久性に優れ、幅123mmから253mm、高さ357mmから557mmまでの各種PC筐体に対応します。

360度のフル回転に対応しており、コンピュータ筐体の前面・背面ともにアクセスしやすく、ケーブルやポートに簡単に手が届きます。485mmの引き出しメカニズムでCPUを横に動かせるため、さらにアクセスがしやすくなっています。

頑丈なCPUマウントは30kgまでの積載に対応しており、しっかりとPC筐体を支えます。

StarTech.comでは、本製品に5年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

認証、レポート、互換性



用途

- ・デスクやテーブルの下にコンピュータを固定しワークスペースを広く活用
- ・スタンディングデスクや昇降デスクの天板裏CPU収納に最適

製品の特長

- ・PC筐体を床から離してデスク下に収納し省スペースを実現

- ・調整可能なフレームでCPUタワー各種に対応(幅123mm-253mm、高さ357mm-557mm)
- ・30kgまでの積載に対応する頑丈なCPUマウント
- ・ポートやケーブルにアクセスしやすい360度のフル回転機能
- ・設置に必要な金具をすべて同梱

ハードウェア

保証に関する方針	5 Years
取り付けオプション	デスク下

性能

一般仕様	フレーム調整域: 幅123mm - 253mm、高さ357mm - 557mm
可搬重量	30 kg [66.2 lb]
スイベル / ピボット	360°

物理的特徴

色	ブラック
エンクロージャタイプ	スチール、プラスチック
製品縦	21.3 cm [8.4 in]
製品横	25.3 cm [10.0 in]
製品高さ	66.5 cm [26.2 in]
製品重量	5.0 kg [11.0 lb]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	56.4 cm [22.2 in]
パッケージ横	25.2 cm [9.9 in]
パッケージ高さ	26.4 cm [10.4 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	5.4 kg [11.8 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - CPUホルダー
	1 - 取り付けプレート
	4 - ストッパー
	2 - ストッパー用ネジ

6 – 取り付けネジ

1 – フォームシート

1 – 取扱説明書

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。