

## 6in Nylon Cable Ties - Pkg of 100 - TAA

Produkt-ID: CV150



Our 6in Cable Ties feature durable yet pliable UL-approved Nylon construction.

### Zertifikate Berichte und Kompatibilität



### Anwendungen

### Merkmale

---

#### Physische Eigenschaften

Garantiebestimmungen 2 Years

Farbe Weiß

Materialien UL-approved Nylon 66, 94V-2

Min. Tensile Strength - 40lbs(18kg)

Produktlänge 6.0 in [15.2 cm]

---

Produktbreite	0.1 in [0.4 cm]
Produkthöhe	0.0 in [0.0 cm]
Produktgewicht	0.0 oz [1 g]

---

**Verpackungsinformationen**

Paketmenge	100
Paketlänge	6.7 in [17.0 cm]
Paketbreite	4.4 in [11.1 cm]
Pakethöhe	1.0 in [2.6 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.8 oz [80.0 g]

---

**Verpackungsinhalt**

Im Paket enthalten	100 - 6" Nylon Cable Ties
--------------------	---------------------------

---

**Garantieinformationen**

Warranty	2 Jahre
----------	---------

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

