

8in Nylon Cable Ties - Pkg of 1000 - TAA

Produkt-ID: CV200K



Our 8in Cable Ties feature durable yet pliable UL-approved Nylon construction.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

Merkmale

Leistung

Garantiebestimmungen 2 Years

Min. Zugfestigkeit 39.7 lb [18 kg]

Physische Eigenschaften

Farbe Weiß

Materialien UL-approved Nylon 66, 94V-2

Durchmesser	Max. Bundle - 2.17 in [55 mm]
Produktlänge	8.0 in [20.3 cm]
Produktbreite	0.1 in [0.4 cm]
Produkthöhe	0.0 in [0.0 cm]
Produktgewicht	1.9 lb [0.9 kg]

Verpackungsinform
ationen

Paketmenge	1000
Paketlänge	10.8 in [27.5 cm]
Paketbreite	8.7 in [22.2 cm]
Pakethöhe	4.0 in [10.2 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.1 lb [0.9 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1000 - 8 inch Nylon Cable Ties
--------------------	--------------------------------

Garantieinformatio
nen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

