

Dell EMC DAC-SFP-10G-2M-kompatibel SFP+ twinaxkabel för direktanslutning - 2 m

Produkt ID: DACSFP10G2M



DACSFP10G2M är Dell EMC DAC-SFP-10G-2M-kompatibel koppars SFP+-kabel för direktanslutning som utformats, programmerats och testats för att fungera med Dell EMC™-switchar och -routrar och uppfyller MSA-industristandarder.

Denna passiva passiva kopparkabel twinax-kopparkabel stöder 10 GbE tillämpningar som ansluts genom SFP+-portar. Denna koppars 2 m kabel är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

SFP+-kabel med låg effekt och latens, avsedd för höghastighetsprestanda. Ett kostnadseffektivt alternativ till fiberoptiska kabelanordningar, och med stöd för applikationer på kort avstånd som punkt-till-punkt racknätverksswitchar eller serveranslutningar.

StarTech.com erbjuder ett brett utbud av direktanslutna SFP-kablar och SFP-moduler, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

Funktioner

- 100 % kompatibilitet med Dell EMC DAC-SFP-10G-2M garanterad
- StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
- Använder ett kostnadseffektivt kabelalternativ till fiberoptiska installationer
- Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Låg strömförbrukning, mindre än < 1.0 W

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Compatible Brand	Dell EMC
Kabeltyp	Passive Copper Cable

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	10.00 Gbps
Impedans	100 Ohm
Fibertyp	Koppar
Fiber-driftsläge	Full-duplex
DDM	Ja
Kompatibla nätverk	10 Gbps
Medeltid mellan fel (MTBF)	61,728,395 hours
Strömförbrukning	< 1W

Kontakt(er)

Connector A	1 - SFP+
Connector B	1 - SFP+

Ström

Utspänning	3.3V DC
------------	---------

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Luftfuktighet	0~85 % RH

Utseende

Produktlängd	78.7 in [200.0 cm]
Produktbredd	0.6 in [1.4 cm]
Produkthöjd	0.5 in [1.2 cm]
Produktvikt	3.5 oz [100 g]

Förpackning

Paketets längd	5.8 in [14.7 cm]
Paketets bredd	7.9 in [20 cm]
Paketets höjd	0.6 in [1.6 cm]
Fraktvikt (förpackning)	3.9 oz [110.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - SFP+ Cable
-----------------	----------------

Warranty
Information

Warranty	Livslängd
----------	-----------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.