

10 m aktiv DisplayPort-kabel – DP till DP M/M

Produkt ID: DISPL10MA



Den DISPL10MA aktiva DisplayPort®-kabeln på 10 m har en inbyggd aktiv signalförstärkare för anslutningsavstånd på upp till 10 m mellan dina DisplayPort-kapabla enheter – nästan dubbelt så långt som avståndsbegränsningen för DisplayPort-anslutningar på 4,8 m, utan signalförlust.

Denna hållbara men ändå lätta aktiva DP-kabel har en tunnare trådkonstruktion på 0,03 mm² som möjliggör flexiblare installationer utan trassel. Kabeln har dessutom ett inbyggt förstärkningssystem som aktivt booster DisplayPort-signalen utan att extern ström behövs.

Kabeln på 10 m har en bandbredd på 10,8 Gbps med stöd för maximal upplösning på upp till WQXGA (2560×1600) och valfritt audiostöd. Kabeln är både HDCP- och DPCP-kapabel vilket garanterar att digitalt skyddat innehåll visas korrekt.

Denna aktiva DisplayPort-kabel på 10 m täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti.

Obs.: Kabeln har en enkelriktad arkitektur som kräver att kabeln installeras åt rätt håll. Se etiketterna "source" (källa) och "display" (visning) på DisplayPort-kontakterna för att säkerställa att visningsenheten (skärm, projektor m.m.) och DisplayPort-källan är korrekt anslutna.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Ansluter en DisplayPort-skärm till en PC eller annan DisplayPort-källa över stora avstånd utan signalförlust

Funktioner

- 1 x DisplayPort-hankontakt
- 1 x DisplayPort-hankontakt med lås
- Inbyggt aktivt förstärkningssystem
- Ger en kabellängd på 10 meter
- Stöder upplösningar upp till WQXGA (2560x1600)
- Stödjer DPCP-standard (DisplayPort Content Protection) utöver HDCP
- Designad och tillverkad efter DisplayPort-standarder
- Tunn, högkvalitativ trådkonstruktion på 0,03 mm²

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Antal ledare	19
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning
Brandteknisk klass	CMG-klass (General Purpose)

Kontakt(er)

Connector A	DisplayPort (20-stifts)
Connector B	DisplayPort (20-stifts)

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Utseende

Färg	Svart
Kontakttyp	Rak



Tråddimension	32 AWG
Kabellängd	32.8 ft [10 m]
Produktlängd	32.8 ft [10.0 m]
Produktbredd	0.8 in [20.0 mm]
Produkt höjd	0.5 in [12.0 mm]
Produktvikt	16.0 oz [452.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Package Length	13.0 in [33.0 cm]
Package Width	10.0 in [25.5 cm]
Package Height	1.6 in [40.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	16.4 oz [466.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	10 m aktiv DisplayPort®-kabel – M/M
-----------------	-------------------------------------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

