

15m Aktives DisplayPort Kabel - 4K Ultra HD DisplayPort Kabel - Langes DP auf DP Kabel für Projektor/Monitor - DP Video/Display Kabel - Einrastende DP Stecker

Produkt-ID: DISPL15MA



Das 15 m lange aktive DisplayPort®-Kabel DISPL15MA ist mit einem integrierten, aktiven Signalverstärker ausgestattet und ermöglicht eine Verbindung zwischen DisplayPort-fähigen Geräten in bis zu 15 m Entfernung. Das ist mehr als das Doppelte der Entfernungsgrenze von DisplayPort-Verbindungen von 4,8 m.

Dieses strapazierfähige und dennoch leichte aktive DP-Kabel hat einen dünneren 0,03 mm<sup>2</sup>-Draht, mit dessen Hilfe eine flexiblere Installation mit minimaler Unordnung möglich ist. Zudem bietet das Kabel einen integrierten Verstärkerschaltkreis, der das DisplayPort-Signal aktiv verstärkt, ohne eine externe Stromversorgung zu benötigen.

Das 15 m lange Kabel bietet eine Bandbreite von 10,8 Gbit/s und unterstützt maximale Auflösungen bis zu WQXGA (2560x1600) und optional Audio. Das Kabel ist sowohl HDCP- als auch DPCP-fähig und gewährleistet so, dass digital geschützter Inhalt korrekt wiedergegeben wird.

Dieses 15 Meter lange aktive DisplayPort-Kabel wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie geliefert.

**Bitte beachten Sie:** Die Architektur des Kabels ist unidirektional. Es muss also in der richtigen Richtung installiert werden. Beachten Sie die Bezeichnungen „Source“ (Quelle) und „Display“ an den DisplayPort-Anschlüssen, um sicherzustellen, dass das Display-Gerät (Monitor, Projektor usw.) und die DisplayPort-Quelle korrekt angeschlossen werden.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

## Anwendungen

- Anschließen eines DisplayPort®-Displays an einen PC oder eine alternative DisplayPort-Quelle über große Entfernungen ohne Signalverlust

## Merkmale

- 1x DisplayPort-Stecker
- 1x DisplayPort-Stecker mit Einrastfunktion
- Integrierter, aktiver Verstärkerschaltkreis
- Bietet 15 Meter Kabellänge
- Unterstützt Auflösungen bis zu WQXGA (2560x1600)

---

### Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Anzahl von Leitern	19
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Feuerwiderstandsklasse	Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)

---

### Steckverbinder

Steckverbinder A	DisplayPort (20-polig)
Steckverbinder B	DisplayPort (20-polig)

---

### Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Lagertemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

---

### Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
-------	---------



Steckverbinderart	Gerade
Drahtstärke	32 AWG
Kabellänge	49.2 ft [15 m]
Produktlänge	49.2 ft [15 m]
Produktgewicht	22.6 oz [641 g]

---

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Package Length	13.0 in [33 cm]
Package Width	10.0 in [25.5 cm]
Package Height	1.8 in [46 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	23.2 oz [658 g]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	15 m Aktives DisplayPort®-Kabel - Stecker/Stecker
--------------------	---

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

