

DisplayPort 1.1 ケーブル／15m／アクティブ／4K30Hz／10.8Gbps／抜け防止機構付き／DPオス - DPオス／ブラック／ディスプレイポート／4K Ultra HD 長尺 モニターケーブル

製品ID: DISPL15MA



DisplayPort®アクティブケーブル(15m)。信号増幅機能を内蔵しており、DisplayPortデバイス間で15mの接続距離に対応します。DisplayPort接続距離のリミットである4.8mの倍以上にあたる距離でも信号損失を発生させません。

耐久性に優れた軽量設計のアクティブDPケーブルは、薄型の32 AWGワイヤを使用しており、かさばらず柔軟な配線が可能です。また、内蔵の信号増幅回路は、外付け電源なしでDisplayPort信号をアクティブに増幅します。

この15mケーブルは 10.8Gbpsの帯域幅に対応し、最大解像度はWQXGA (4K x 2K)、オプションのオーディオサポートも提供します。HDCPとDPCPの両方に対応しており、デジタル保護されたコンテンツを正しく表示します。

注意: このケーブルは、単方向アーキテクチャを採用しており、一定の方向でケーブルを配線する必要があります。DisplayPortコネクタの「source」および「display」ラベルを確認し、ディスプレイ機器(モニタ、プロジェクタなど)とDisplayPortソースを正しく接続してください。

## 認証、レポート、互換性



## 用途

・ DisplayPort ディスプレイをPCその他のDisplayPortソースに接続。信号損失を発生させずに長い接続距離に対応

## 製品の特長

・ DPアクティブケーブル(15m) : 4K (3840 x 2160p 30Hz)、10.8Gbps帯域、HBR、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(1080p 60Hz)に対応

・ 増幅回路: バスパワーのアクティブ増幅でビデオ信号を15mの距離までブースト(電源不要)。拡張カラースペースをサポート

・ 軽量 &  
高耐久性: 長期的な使用に耐える柔軟なPVI被覆材と32AWGワイヤーを使用。銅編組アルミマイラー箔によるEMI保護で高品質ビデオと音声を提供、DP 1.1と下位互換

用途: 家庭、オフィス、会議室、教室などのUHD (4K) モニター、プロジェクター、大型ディスプレイに接続。ノートパソコン、業務用ワークステーション (FirePro™ S9000/7000、W8100/7100/5100/R5000グラフィックカード搭載機など) に理想的

・仕様: 15m | ブラック | DisplayPort v1.1 ラッチ付きコネクタ オス - オス | 32 AWG | PVCケーブル被覆材 | シールド: アルミマイラー箔 + 編組 | 対応プロトコル: HBR/MST/GTC | 2年間保証 | 注意: "Display"ラベルのついたDPコネクタをディスプレイ側に接続すること

## ハードウェア

|            |                    |
|------------|--------------------|
| 保証に関する方針   | 2 Years            |
| 導体数        | 19                 |
| コネクタメッキ    | ニッケル               |
| ジャケットケーブル型 | ポリ塩化ビニル            |
| ケーブル遮蔽タイプ  | 2重シールド (編組 + アルミ箔) |
| ファイア定格     | CMG定格 (汎用)         |

## コネクタ

|       |                        |
|-------|------------------------|
| コネクタA | 1 - DisplayPort [20ピン] |
| コネクタB | 1 - DisplayPort [20ピン] |

## 環境条件

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 動作温度 | 0° C to 45° C (32° F to 113° F)   |
| 保存温度 | -20° C to 70° C (-4° F to 158° F) |

## 物理的特徴

|         |                  |
|---------|------------------|
| 色       | ブラック             |
| コネクタタイプ | ストレート            |
| ワイヤゲージ  | 32 AWG           |
| ケーブル長   | 15 m [49.2 ft]   |
| 製品縦     | 15.0 m [49.2 ft] |
| 製品横     | 2.0 cm [0.8 in]  |
| 製品高さ    | 1.4 cm [0.6 in]  |
| 製品重量    | 0.6 kg [1.4 lb]  |

## パッケージ情報

|         |   |
|---------|---|
| パッケージ数量 | 1 |
|---------|---|

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| パッケージ縦         | 26.5 cm [10.4 in] |
| パッケージ横         | 27.0 cm [10.6 in] |
| パッケージ高さ        | 4.7 cm [1.9 in]   |
| 工場出荷時(パッケージ)重量 | 0.7 kg [1.5 lb]   |

---

箱に含まれているもの

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| パッケージ内容 | 1 – 15m DisplayPort® アクティブケーブル – オス/オス |
|---------|----------------------------------------|

---

\* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。