

Cable de 15m de Extensión DisplayPort Activo - 2x Macho DP - Extensor - Negro

ID del Producto: DISPL15MA



El cable DisplayPort® activo (15 m), modelo DISPL15MA, incluye un amplificador de señal activo integrado para conexiones a distancia de hasta 15 m (más del doble del límite de 4.8 m) entre dispositivos con DisplayPort disponible, sin pérdida de señal.

Este duradero pero liviano cable DP está fabricado con un alambre más fino de 0,03 mm² que permite una instalación más flexible con el mínimo estorbo. Además, el cable incluye circuitos de amplificación integrados que amplifican activamente la señal DisplayPort sin que se requiera una fuente de alimentación externa.

Este cable de 15 m ofrece un ancho de banda de 10,8 Gbps, con soporte para resoluciones máximas de hasta 4Kx2K a 30Hz y soporte opcional para audio. Este cable tiene capacidad tanto HDCP, como DPCP, lo cual garantiza que el contenido protegido digitalmente se muestre de forma adecuada.

Este cable DisplayPort (15 metros) está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com.

Nota: El cable tiene un diseño unidireccional que requiere que sea instalado en la dirección correcta. Consulte las etiquetas de fuente ("source") y pantalla/imagen ("display") en los conectores DisplayPort, a fin de garantizar que el dispositivo (monitor, proyector, etc.) y la fuente DisplayPort se conectan correctamente.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conexión de una pantalla DisplayPort® a un PC o fuente DisplayPort alternativa, a distancias largas, sin pérdida de señal

Características

- 1 conector macho DisplayPort
- 1 conector macho DisplayPort con cierres
- Circuitos integrados de amplificador activo
- Cable con 15 metros de longitud
- Soporte para resoluciones de hasta 2560×1600 (WQXGA)

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Cantidad de Conductores	19
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)

Conector(es)

Conector A	1 - DisplayPort (20 pines)
Conector B	1 - DisplayPort (20 pines)

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Características
Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Recto
Calibre del Conductor	32 AWG
Longitud del Cable	49.2 ft [15 m]
Longitud del Producto	49.2 ft [15.0 m]
Ancho del Producto	0.8 in [2.0 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.4 cm]
Peso del Producto	1.4 lb [0.6 kg]

Información de la
Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	10.4 in [26.5 cm]
Ancho de la Caja	10.6 in [27.0 cm]
Altura de la Caja	1.9 in [4.7 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.5 lb [0.7 kg]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable DisplayPort® activo de 15 m - M/M
---------------------	---

Información Acerca
de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.