

DisplayPort 1.2 ケーブル / 1m / 4K60Hz / VESA規格認定 / 21.6Gbps HBR2 / 抜け防止機構付き / DPオス - DPオス / ブラック / ディスプレイポート / モニターケーブル

製品ID: DISPL1M



DisplayPort™ 1.2対応デバイス間をセキュアに接続するラッチ付きDisplayPortケーブル(1m)。HDMI®またはデュアルリンクDVIよりも高いパフォーマンスを提供します。

HBR2最大データ転送速度21.6 Gbpsと4k x 2k(4096 x 2160)@60Hzの高解像度に対応しています。また、デジチェーン接続した複数モニタでのマルチストリーム(MST)にも対応し、オプションでオーディオサポートも提供しています。

本製品は、 HDCPとDPCP性能によりコンテンツを正しく表示することができます。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ DisplayPortディスプレイをPCその他のDisplayPortソースに接続

製品の特長

- ・ 高性能ケーブル: VESA規格対応DisplayPort v1.2 ケーブル(1m)。4K x 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応

堅牢設計: 柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタシェル。EMI保護機能を提供するメタルコネクタサブ構造、脱落を防ぐラッチつきDPコネクタ

- ・ 高品質構造: 金めっきコネクタと28 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 +

銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり

用途: 家庭、オフィス、会議室、教室などのモニター、プロジェクター、大型ディスプレイ(1080p/UHD/4K)に接続。業務用ワークステーション(FirePro™ S9000/7000、W8100/7100/5100/R5000グラフィックカード搭載機など)に理想的

仕様: 1m | ブラック | DisplayPort v1.2 | DP ラッチ付きコネクタ オス - オス | 28 AWG | PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル | シールド: アルミマイラー箔 + 編組 | 対応プロトコル: HBR 2/MST/GTC | ライフタイム保証

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
導体数	19
コネクタメッキ	ニッケル
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組+アルミ箔)
ファイア定格	CMG定格(汎用)

コネクタ

コネクタA	1 - DisplayPort [20ピン]
コネクタB	1 - DisplayPort [20ピン]

物理的特徴

色	ブラック
コネクタタイプ	抜け防止機構あり
ワイヤゲージ	28 AWG
ケーブル長	1 m [3.3 ft]
ケーブル外径	7.3 mm [0.3 in]
製品縦	1.0 m [3.3 ft]
製品横	2.0 cm [0.8 in]
製品高さ	1.2 cm [0.5 in]
製品重量	78.0 g [2.8 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	13.7 cm [5.4 in]
パッケージ横	19.9 cm [7.8 in]
パッケージ高さ	2.3 cm [0.9 in]

工場出荷時(パッケージ)重量 94.0 g [3.3 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - DisplayPort® ラッチ付きケーブル 1m
---------	-------------------------------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。