

DisplayPort 1.2 ケーブル／3m／4K60Hz／VESA規格認定／21.6Gbps HBR2／抜け防止機構付き／DPオス－DPオス／ブラック／ディスプレイポート／モニターケーブル

製品ID: DISPL3M



DisplayPort 1.2対応デバイス間をセキュアに接続するラッチ付きケーブル。従来のHDMI®またはデュアルリンクDVIよりも高いパフォーマンスを提供します。

このディスプレイポートモニターケーブルは、HBR2最大データ転送速度21.6 Gbpsで4k x 2k (4096 x 2160) @ 60Hzの最大解像度に対応しています。このケーブルはまた、デージーチェーンによる複数モニターでのマルチストリーム (MST) にも対応し、オプションでオーディオサポートも提供しています。

本製品は、HDCPとDPCP性能によりコンテンツを正しく表示することができます。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ DisplayPortディスプレイをPCやその他DisplayPortソースに接続

製品の特長

- ・ 高性能ケーブル: VESA規格対応DisplayPort v1.2 ケーブル (3m)。4K x 2K (3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC (オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ (2560x1600p 120Hz) に対応

堅牢設計: 柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタシェル。EMI保護機能を提供するメタルコネクタサブ構造、脱落を防ぐラッチつきDPコネクタ

・ 高品質構造: 金めっきコネクタと28 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 + 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり

用途: 家庭、オフィス、会議室、教室などのモニター、プロジェクター、大型ディスプレイ(1080p/UHD/4K)に接続。業務用ワークステーション(FirePro™ S9000/7000、W8100/7100/5100/R5000グラフィックカード搭載機など)に理想的

仕様: 3m | ブラック | DisplayPort v1.2 | DP ラッチ付きコネクタ オス - オス | 28 AWG | PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル | シールド: アルミマイラー箔 + 編組 | 対応プロトコル: HBR 2/MST/GTC | ライフタイム保証

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
導体数	19
コネクタメッキ	ニッケル
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組+アルミ箔)
ファイア定格	CMG定格(汎用)

コネクタ

コネクタA	1 - DisplayPort [20ピン]
コネクタB	1 - DisplayPort [20ピン]

物理的特徴

色	ブラック
コネクタタイプ	抜け防止機構あり
ワイヤゲージ	28 AWG
ケーブル長	3 m [9.8 ft]
ケーブル外径	7.3 mm [0.3 in]
製品縦	3.0 m [9.8 ft]
製品横	2.0 cm [0.8 in]
製品高さ	1.1 cm [0.4 in]
製品重量	207.0 g [7.3 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	19.8 cm [7.8 in]
パッケージ横	19.3 cm [7.6 in]

パッケージ高さ 4.2 cm [1.7 in]

工場出荷時(パッケージ)重量 192.0 g [6.8 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容 1 - 3mラッチ付きDisplayPortケーブル - オス/オス

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。